

## Magazin - TMP-UM-MAG8 - 0803331

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Magazin für den THERMOMARK CARD Drucker, zur Aufnahme von UM-Material (UM6R-TM)



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 028170
GTIN	4055626028170
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	399,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	399,500 g
Zolltarifnummer	84439990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

Empfohlene Lagerkonditionen	20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit.
-----------------------------	---

#### Allgemein

RoHS Konform	ja
--------------	----

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19149290
eCl@ss 5.0	19029100
eCl@ss 5.1	19029100
eCl@ss 6.0	19140100
eCl@ss 7.0	19140190
eCl@ss 8.0	19149290
eCl@ss 9.0	19149290

## Magazin - TMP-UM-MAG8 - 0803331

### Klassifikationen

#### ETIM

ETIM 5.0	EC001675
ETIM 6.0	EC001675
ETIM 7.0	EC001675

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	43211612
UNSPSC 18.0	43211612
UNSPSC 19.0	43211612
UNSPSC 20.0	43211612
UNSPSC 21.0	43211612