

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - 0800342

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppe EML-HT..., Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 579629
GTIN	4046356579629
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	333,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	378,000 g
Zolltarifnummer	96121010
Herkunftsland	Frankreich
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	300 m
Breite (a)	110 mm

Umgebungsbedingungen

Empfohlene Lagerkonditionen	5-35 °C / 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit.
-----------------------------	--

Allgemein

Farbe	schwarz
Material	Polyester

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19140611
---------------	----------

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - 0800342

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	19149200
eCl@ss 7.0	19149290
eCl@ss 8.0	19140611
eCl@ss 9.0	19140611

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001675
ETIM 5.0	EC001675
ETIM 6.0	EC001694
ETIM 7.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	43211612
UNSPSC 18.0	44103112
UNSPSC 19.0	44103112
UNSPSC 20.0	44103112
UNSPSC 21.0	44103112