

Bedienungsanleitung

Headset-Ständer mit USB 3.0-Hub/Audio-Adapter

Best.-Nr. 2142417

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Headset-Ständer mit Kabelhaken, um Kabelsalat zu beseitigen und Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen. Rutschfeste Silikonpolster verhindern Kratzer auf empfindlichen Oberflächen und der gepolsterte Headset-Ständer hilft dabei, Ihre Kopfhörer vor Beschädigungen zu schützen. Der Ständer bietet mit drei USB 3.0-Anschlüssen, einem 3,5-mm-Kopfhörer-Ausgang und einem 3,5-mm-Mikrofon-Eingang eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.

Das Gerät ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine ungeeignete Benutzung Kurzschlüsse, Brände oder andere Gefahren verursachen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Headset-Ständer
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung



Aktuelle

Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.


Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.


- Der Fuß des Ständers kann Spuren auf empfindlichen Oberflächen hinterlassen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

Bedienelemente




- 1 Headset-Ständer
- 2 Kabelhaken
- 3 Kabelhaken
- 4 USB 3.0-Anschluss (nicht abgebildet)
- 5 USB 3.0-Anschluss (nicht abgebildet)
- 6 USB 3.0-Anschluss
- 7 LED-Anzeige
- 8 3,5-mm-Audio-Ausgang (grün)
- 9 3,5-mm-Mikrofon-Eingang (rot)
- 10 EIN/AUS-Taste
- 11 5-V/DC-USB-Eingang

Einrichtung




Drücken Sie den Ständer in den Steckplatz des Fußes, bis er einrastet.




Nehmen Sie das beiliegende USB-Kabel zur Hand und schließen Sie ein Ende an den 5-V/DC-Eingang (11) des Produkts und das andere Ende an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer oder an einem geeigneten USB-Netzteil.

Bedienung


- Die Geschwindigkeit der USB 3.0-Anschlüsse und der Ausgangsstrom werden durch die Anzahl der angeschlossenen Geräte geteilt. Die Geschwindigkeit und der Ausgangsstrom sind außerdem von der USB-Ausgangsquelle abhängig. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“.
- Durch Drücken der Ein/Aus-Taste (10) werden alle drei USB-Anschlüsse (4), (5), (6) mit Strom versorgt und die LED-Anzeige (7) beginnt blau zu leuchten, um anzuzeigen, dass sich das Gerät in Betrieb befindet.



Verbinden Sie USB-Geräte mit den USB-Anschlüssen (4), (5) und (6) an der Vorderseite des Fußes.



Verbinden Sie Ihren Kopfhörer oder Ihre Lautsprecher mit dem 3,5-mm-Audio-Ausgang (8), oder ein Mikrofon mit dem Mikrofon-Eingang (9).



Nutzen Sie die Kabelhaken (2) und (3) an der Rückseite des Ständers, um lange Kabel aufzuwickeln.



Hängen Sie das Headset über den Bügel (1).

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Eingangsspannung/-strom | 5 V/DC, 900 mA über USB Typ-A |
| USB-Anschlüsse | 3x USB 3.0 (Hochgeschwindigkeitsverbindung) Typ-A-Verbindung max. 900 mA (gesamte Ausgangsleistung) max. 5 Gbit/s (gesamte Ausgangsleistung) |
| USB-Kabel | Typ-A (Stecker auf Stecker) |
| USB-Standard | 3.0, 2.0, 1.1 |
| Audio-Ausgang | 3,5 mm |
| Mikrofon-Eingang | 3,5 mm |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac, Windows®, Linux Mobile Geräte (nur zum Laden) |
| Betriebsbedingungen | -10 bis +45 °C, 20 – 90 % rF (nicht kondensierend) |
| Lagerbedingungen | -20 bis +75 °C, 20 – 90 % rF (nicht kondensierend) |
| Abmessungen (B x H x T) | 130 x 270 x 155 mm |
| Gewicht | ca. 410 g |

Operating Instructions

Headset Hanger with USB 3.0 Hub/Audio Adaptor

Item No. 2142417

Intended Use

The product is a headset stand hub with cable hooks to reduce cable clutter and help free up desktop space. Non-skid silicone pads help prevent scratching to delicate surfaces, and a padded headset hanger helps protect your headphones from damage. The hub increases connectivity with three USB 3.0 ports, a 3.5mm headphone output, and a 3.5mm microphone input.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits, fires, or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery Content

- Headset Hanger
- USB cable
- Operating instructions



Up-to-date Operating Instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of Symbols

The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.


The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

Safety Instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.


- Base of stand may leave marks on delicate surfaces
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.

Operating Elements




- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

Setup




Push the stand into the slot in the base until it "clicks" into place.




Using the included cable, connect to the 5 V/DC input (11) to a USB port on your computer or a suitable power supply.

Operation


- USB 3.0 port speeds and output current are shared between the total number of connected devices. The speed and output current also depend on the source USB port output. See section "Technical Data".
- Pressing the power button (10) will supply power to all three USB ports (4), (5), (6), the LED power indicator (7) will light blue to indicate that power is on.



Connect USB devices into USB ports (4), (5), and (6) on the front of the base.



Connect your headset or speakers to the 3.5mm audio output (8), or a microphone to the microphone input (9).



Use the cable hooks (2) and (3) on the back of the stand to tidy up long cables.



Hang your headset over the hanger (1).

Care and Cleaning

- Disconnect the product from the mains before each cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines. You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical Data

| | |
|-----------------------------|--|
| Input voltage/current..... | 5 V/DC, 900 mA via USB type-A |
| USB ports..... | 3x USB 3.0 (superspeed) Type A connection max. 900 mA (total output) max. 5 Gbit/s (total output) |
| USB cable..... | Type-A (male to male) |
| USB standard..... | 3.0, 2.0, 1.1 |
| Audio output..... | 3.5 mm |
| Microphone input..... | 3.5 mm |
| Compatible OS..... | Mac, Windows®, Linux Mobile devices (charging only) |
| Operating conditions..... | -10 to +45 °C, 20 – 90 % rH (non-condensing) |
| Storage conditions..... | -20 to +75 °C, 20 – 90 % rH (non-condensing) |
| Dimensions (W x H x D)..... | 130 x 270 x 155 mm |
| Weight..... | approx. 410 g |

Mode d'emploi

Support pour casque avec adaptateur hub/audio USB 3.0

N° de commande 2142417

Utilisation prévue

Ce produit est un hub de support pour casque équipé de crochets de câble qui réduit les encombrements de câbles et libère de l'espace sur le bureau. Des coussins en silicone antidérapants évitent les éraflures des surfaces délicates et un support pour casque rembourré protège vos écouteurs des dommages. Le hub améliore la connectivité au moyen de ports USB 3.0, d'une sortie casque de 3,5 mm et d'une entrée microphone de 3,5 mm.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que les courts-circuits, les incendies et autres dangers. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Support pour casque
- Câble USB
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé :

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

Consignes de sécurité




Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.


- Il est possible que le socle du support laisse des marques sur les surfaces délicates.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Éléments de commande


- 1 Support pour casque
- 2 Crochet de câble
- 3 Crochet de câble
- 4 Port USB 3.0 (non illustré)
- 5 Port USB 3.0 (non illustré)
- 6 Port USB 3.0
- 7 Témoin d'alimentation à LED
- 8 Sortie audio de 3,5 mm (verte)
- 9 Entrée microphone de 3,5 mm (rouge)
- 10 Bouton MARCHE/ARRÊT
- 11 Entrée USB de 5 V/CC



Configuration




Poussez le support dans la fente du socle jusqu'à ce qu'il « s'enclâsse ».




Grâce au câble inclus, connectez l'entrée de 5 V/CC (11) à un port USB de l'ordinateur ou d'une alimentation électrique adaptée.

Fonctionnement


- Les débits du port USB 3.0 et le courant de sortie sont partagés entre le nombre total d'appareils connectés. Le débit et le courant de sortie dépendent également de la sortie du port USB source. Voir section « Données techniques ».
- Une pression sur le bouton d'alimentation (10) permet d'alimenter tous les trois ports USB (4), (5), (6), et le témoin d'alimentation à LED (7) s'allume en bleu pour indiquer la mise sous tension.



Connectez les appareils USB aux ports USB (4), (5) et (6) à l'avant du socle.



Connectez le casque ou les haut-parleurs à la sortie audio de 3,5 mm (8), ou un microphone à l'entrée microphone (9).



Rangez les longs câbles grâce aux crochets de câble (2) et (3) situés à l'arrière du socle.



Suspendez le casque sur le support (1).

Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à friction ou autre produit chimique ; ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier et de causer des dysfonctionnements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et sans fibres.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des déchets recyclables et ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension/courant d'entrée | 5 V/CC, 900 mA via USB type-A |
| Ports USB..... | 3 ports USB 3.0 (superspeed) Connexion de type A 900 mA max. (sortie totale) 5 Gb/s max. (sortie totale) |
| Câble USB..... | Type-A (mâle vers mâle) |
| USB standard..... | 3.0, 2.0, 1.1 |
| Sortie audio | 3,5 mm |
| Entrée microphone | 3,5 mm |
| Systèmes d'exploitation compatibles..... | Mac, Windows®, Linux Appareils mobiles (charge uniquement) |
| Conditions d'utilisation..... | -10 à +45 °C, 20 – 90 % HR (sans condensation) |
| Conditions de stockage..... | -20 à +75 °C, 20 – 90 % HR (sans condensation) |
| Dimensions (l x h x p)..... | 130 x 270 x 155 mm |
| Poids..... | env. 410 g |

Gebruiksaanwijzing

Hoofdtelefoonhanger met USB 3.0 Hub/Audio-adapter

Bestelnr. 2142417

Beoogd gebruik

Dit product is een standaardhub voor hoofdtelefoons en is voorzien van kabelhaken om kabelwarboel te verminderen en bureaubladruimte vrij te maken. Slipvast siliconenkussentjes helpen krassen op een kwetsbaar oppervlak te voorkomen en een hoofdtelefoonhanger helpt uw koptelefoon te beschermen tegen schade. De hub verhoogt connectiviteit met drie USB 3.0 poorten, een 3,5mm hoofdtelefoonuitgang en een 3,5mm microfooningang.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Hoofdtelefoonhanger
- USB-kabel
- Gebruiksaanwijzing



Bijgewerkte gebruiksaanwijzingen:

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

Verklaring van tekens



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijlsymbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies




Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.


- Basis of standaard kan markeringen achterlaten op kwetsbare oppervlakken
- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Bedieningselementen


- 1 Hoofdtelefoonhanger
- 2 Kabelhaak
- 3 Kabelhaak
- 4 USB 3.0 =-poort (niet weergegeven)
- 5 USB 3.0 =-poort (niet weergegeven)
- 6 USB 3.0 poort
- 7 LED-voedingsindicatorlampje
- 8 3,5 mm audio-uitgang (groen)
- 9 3,5 mm microfooningang (rood)
- 10 Aan-/uitknop
- 11 5 V/DC USB-ingang



Installatie




Duw de standaard in de sleuf in de basis tot deze op zijn plek vastklikt.




Verbind met de meegeleverde kabel de 5 V/DC-ingang (11) aan op een USB-poort op uw computer of een geschikte voedingsbron.

Gebruik


- De snelheid en uitgangsstroom van de USB 3.0 poort worden verdeeld tussen het aantal aangesloten apparaten. De snelheid en uitgangsstroom zijn ook afhankelijk van de bron van de USB-poortuitgang. Raadpleeg het gedeelte 'Technische gegevens'.
- Als u op de aan-/uit-knop (10) drukt worden alle drie de USB-poorten (4), (5), (6) van stroom voorzien, de LED-voedingsindicator (7) wordt blauw om aan te geven dat het apparaat aan staat.



Sluit de USB-apparaten aan op de USB-poorten (4), (5) en (6) op de voorkant van de basis.



Sluit de hoofdtelefoon of luidsprekers aan op de 3,5 mm audio-uitgang (8), of op een microfooningang (9).



Gebruik de kabelhaken (2) en (3) aan de achterkant van de standaard om lange kabels op te bergen.



Hang uw hoofdtelefoon over de hanger (1).

Onderhoud en reiniging

- Koppel het product vóór iedere reiniging los van de stroomvoorziening.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren. Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

| | |
|-------------------------|---|
| Ingangsspanning/-stroom | 5 V/DC, 900 mA via USB type-A |
| USB-poorten | 3x USB 3.0 (supersnelheid) Type A verbinding max. 900 mA (totale uitgang) max. 5 Gbit/s (totale uitgang) |
| USB-kabel | Type-A (mannelijc op mannetje) |
| USB-standaard | 3.0, 2.0, 1.1 |
| Audio-uitgang | 3,5 mm |
| Microfooningang | 3,5 mm |
| Compatibele OS | Mac, Windows®, Linux Mobiele apparaten (alleen opladen) |
| Bedrijfsomstandigheden | -10 tot +45°C, 20 – 90% RV (niet condenserend) |
| Opslagcondities | -20 tot +75°C, 20 – 90% RV (niet condenserend) |
| Afmetingen (B x H x D) | 130 x 270 x 155 mm |
| Gewicht | ong. 410 g |