

## PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>9013024</b>
Bezeichnung	<b>Wandverteiler Kunststoff Baureihe MURAU BV 2xSSDgn M20oBVu VC3p e-bike Ea IP54</b>
Langbeschreibung	Kunstst.-Wandverteiler Modell MURAU IP54 inkl. Label (e-bike DOCKINGSTATION) 1xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 10-14mm PG16) grau 1xM20 Verschraubung mit Blindstopfen grau unten 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 (grün) abgesichert ü. 2xFI/LS 6A 1p+N 30mA C TYP A FI LS Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf Vario-Connector 3polig 10qmm verdrahtet
GTIN (EAN)	9003399387562
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	1,600 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 7.0	EC002884
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	2
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss	3
Art des Netzanschlusses	SCHUKO
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	grau
Höhe	255 mm
Breite	204 mm
Tiefe	114 mm



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)