







Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
 Verpackungseinheit: 280 Stück - *Packaging unit: 280 pcs*



ohne Ansaughaube - *without hood*



Abspulrichtung - *Reel off Direction*




Anforderungsstufe 1
Performance Level 1


Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm



Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT



BA 8-13 - 8mm Bauhöhe
type 8-13 - Low Profile

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed

Information:			Tolerances		Scale 3:1	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.			 All Dimensions in mm		Designation Messerl. SMC-Q 26-SMD-BA8-13 <i>Male SMC-Q 26-SMD-type 8-13</i>	
			ERNI		www.ERNI.com	
b		21.10.2010			244837	
Index		Date			Class	SMCQ
					A3	