



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Nass-Trockensauger

TE-VC 18/10 Li-Solo

Art.-Nr.: 2347160

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825640274

Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li-Solo sorgt für Sauberkeit in jedem Winkel - kabellos dank Power X-Change. Mit einem Volumen von 10 l im Auffangbehälter, ergonomischer Bauform und Tragegriff zum Transport ist er anwenderfreundlich konzipiert, ebenso dank bequemer Ein-Hand-Bedienung mit intelligent platziertem Ein-/Ausschalter und leise laufendem Motor. Geeignet fürs Nass- oder Trockensaugen, hat der Sauger außerdem einen Blasanschluss zum Ausblasen schwer zugänglicher Stellen. Zum Ausstattungsumfang gehören ein ausziehbarer Schlauch (Gesamtlänge 2,00 m), 2-in-1 Fugen-/Bürstendüse und 2-in-1 Polster-/Universaldüse, Schaumstofffilter & Schmutzfangsack. Nicht enthalten sind Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Der Auffangbehälter hat ein Volumen von 10 Litern
- Ergonomische Bauform und Tragegriff für einen einfachen Transport
- Vielseitig einsetzbar - Nass- und Trockensaugen möglich
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Bequemes Verstauen des enthaltenen Zubehörs direkt am Gerät
- Einfaches Entleeren des Behälters dank Schnellverschlüssen
- Leise laufender Motor ermöglicht ein angenehmes, ruhiges Arbeiten
- Ein-Hand-Bedienung dank intelligent platziertem Ein-/Ausschalter
- Inkl. einem ausziehbaren Schlauch mit Gesamtlänge von 2 Metern
- Inkl. 2-in-1 Fugen-/Bürstendüse und 2-in-1 Polster-/Universaldüse
- Inkl. Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Auffangbehälter-Volumen | 10 L |
| - Max. Saugleistung | 90 mbar |
| - Saugschlauchlänge | 2 m |
| - Saugschlauchdurchmesser | 36 mm |
| - Schalldruckpegel Lpa | 72 dB (A) |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Bruttogewicht (kg) | 4 |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 843 1753 2004 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Schaumstofffilter 10l 5er Set
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351135
EAN-Code: 4006825641424
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Teppichbürste rund
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351230
EAN-Code: 4006825630091
Einhell Accessory



Polsterbürste weich
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351225
EAN-Code: 4006825630084
Einhell Accessory



Düsenset 1
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351235
EAN-Code: 4006825630107
Einhell Accessory



Fugendüse lang
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351205
EAN-Code: 4006825630046
Einhell Accessory



Universaldüse klein
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351210
EAN-Code: 4006825630053
Einhell Accessory



Bodendüse universal
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351215
EAN-Code: 4006825630060
Einhell Accessory



Polsterbürste hart
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351220
EAN-Code: 4006825630077
Einhell Accessory



Düsenset 2
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351255
EAN-Code: 4006825635676
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Schmutzfangsack 10l (5er Set)
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351260
EAN-Code: 4006825641394
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Laufzeit (in min.)

with 1.5 Ah PXC	8	
with 2 Ah PXC	10	
with 2.6 Ah PXC+	13	
with 3 Ah PXC	17	
with 4 Ah PXC	21	
with 5.2 Ah PXC	26	
with 5.2 Ah PXC+	26	