

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale Auflösung

Panel / Einblickwinkel Konnektivität

Besonderheit

60,45 cm / 24 Zoll / 16:9 1.920 x 1.080 @ 144Hz SuperClear® IPS / 178°/178° DisplayPort, 2x HDMI

FreeSync Blaulichtfilter Non-Glare Lautsprecher



SuperClear® IPS

PANEL



HELLIGKEIT



REAKTIONSZEIT



AUFLÖSUNG





2 x 2 Wat

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der Full-HD-Gaming-Monitor XG2405 bietet dank seiner Reaktionszeit von 1ms und einer FreeSync-Kompatibilität, die all die notwendigen Voraussetzungen, um sich wettkampfmäßig in der Gaming-Szene zu messen. Mit diesem Gerät gehören stockende Bilder und "Screentearing" der Vergangenheit an.

Zwei HDMI-Eingänge und ein DisplayPort-Eingang sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten für Konsolen, Blu-ray DVD-Player oder andere Geräte. Der XG2405 ist zum Schutz der Augen mit Flicker-Free-Technologie und einem Blaulichtfilter ausgestattet. Darüber hinaus spart der XG2405 Strom: Der eingebaute ECO-Modus sorgt für deutliche Einsparungen beim Energieverbrauch. Neigungswinkel von -5° bis 20°, ein Drehbereich von 90°, ein Schwenkbereich von 90°, die Höhenverstellbarkeit von 120 mm sowie eine VESA-kompatible 100x100 mm Montagemöglichkeit bedeuten Ergonomie für alle Ansprüche.

Ansichten











Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	
Modell	XG2405
Bilddiagonale	60,452 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Anzeigefläche (H/V)	527 x 297 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 144Hz
Reaktionszeit	1ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>5)
Farben	16.7M
EINGÄNGE	
HDMI / Version	2 x v1.4
DisplayPort / Version	1 x v1.2
HDCP	1,4
AUDIO	
Lautsprecher	2W x 2
Audio out (3,5 mm)	1
FEATURES	
ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Balulichtfilter	Ja
Sync	FreeSync
ERGONOMIE	
Neigen (°)	-5/+20
Drehen (°)	90
Rotieren (Pivot)	0-90
Höhenverstellbarkeit	0-120 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Internal - CEE22
Verbrauch typisch	24W
Verbrauch ECO (Optimal)	21W
Verbrauch ECO (min.)	17W
Verbrauch Standby	0.5W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Jahresverbrauch	35 KWh
Energieeffizienzklasse	A
ZERTIFIZIERUNGEN	
ISO13406-2, ISO 9241-307	Ja
CE	Ja
RoHS	Ja
CU / EAC (RU)	Ja
EuP (EU)	Ja
LIEFERUMFANG	
Kabellänge (alle Kabel)	ca. 150 cm
HDMI Kabel	1 x v1.4
Netzkabel	1 x
Schnellstartanleitung	1 x
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	540 x 521 x 239 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	540 x 325 x 43 mm
Abmessungen Karton	699 x 402 x 182 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6.7 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3.4 Kg
Versandgewicht	8.4 Kg
SONSTIGES	
Menüsprachen	14
Ursprungsland	CN
EAN Code	76690700503 5
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return



