

## Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Auflösung	2.560 x 1.440 @ 165Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® Nano IPS / 178°/178°
Konnektivität	DisplayPort, HDMI, USB-Hub
Besonderheit	Nano IPS, G-Sync Non-Glare Lautsprecher



SuperClear® Nano-IPS

**PANEL**350 cd/m<sup>2</sup>**HELLIGKEIT**

1 ms

**REAKTIONSZEIT**

2.560 x 1.440

**AUFLÖSUNG**

2 x 2 Watt

**LAUTSPRECHER**

## Produktbeschreibung

Ihr Monitor sollte genauso inspirierend sein wie Ihre Gaming-Abenteuer. Der ViewSonic ELITE XG270QG bietet Ihnen ein völlig neues Spielerlebnis mit 165Hz max. Bildwiederholrate, 1ms atemberaubend schneller Reaktionszeit und lebensechten Farben dank Nano IPS-Technologie. Zugleich vereint er wichtige Grundpfeiler visueller Entwicklungsphilosophie – technologische Innovation bei elegant-minimalistischem Design.

## Ansichten

Abmessungen (inkl. Standfuß) 614 x 459 x 265 mm

Abmessungen (ohne Standfuß) 614 x 370 x 68 mm



# Technische Daten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	XG270QG
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® Nano IPS
Panel Oberfläche	matt (non-glare)
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 165Hz
Reaktionszeit	1ms
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	120M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR> 10)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR> 5)
Farben	1.07Mrd.

## EINGÄNGE

HDMI / Version	1 x v1.4
DisplayPort / Version	1 x v1.2
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up 3 down, USB 3.1, 1 charging
HDCP	1,4

## AUDIO

Lautsprecher	2W x 2
Audio out (3,5 mm)	1

## FEATURES

ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Blaulichtfilter	Ja
Sync	G-Sync

## ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+20
Drehen (°)	90
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-120mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

## LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern
Verbrauch typisch	60W
Verbrauch ECO (Optimal)	50W
Verbrauch ECO (min.)	35W
Verbrauch Standby	0.5W
Verbrauch ausgeschaltet	0.5W

## ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307	Ja
CE	Ja
RoHS	Ja
CU / EAC (RU)	Ja
EuP (EU)	Ja

## LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	1.5M
DisplayPort Kabel	1 x v1.2
USB-Kabel	1 x v3.1

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	614 x 459 x 265 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	614 x 370 x 68 mm
Abmessungen Karton	698 x 525 x 282 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	7.7 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4.7 Kg
Versandgewicht	12 Kg

## SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	CN
EAN Code	76690700479 3
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return