

Der 4K UHD TV



Abbildung ähnlich

A+

Energieeffizienzklasse A+
Leistungsaufnahme Ein-Zustand:
Energieverbrauch jährlich* (kWh):



164 cm (65 Zoll)
3840×2160 (4K UHD)
Schwarz

HDR TV

Ultra scharfes Bild mit dem 4K UHD TV. Durch die viermal höhere Auflösung als Full HD sehen Sie stets gestochen scharfe Bilder. Die 3840 x 2160 Pixel sorgen für ein ultimatives Fernseherlebnis.



Dieses Gerät ist konform mit den Datenschutzrichtlinien - Ihre Daten sind sicher.



4K UHD ist der zukünftige Standard für unglaublichen Detailreichtum und Schärfe. Erleben Sie Fernsehen wie nie zuvor.



SmartTV bietet Zugriff auf ein großes Angebot an unterschiedlichsten Apps. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, von der Social Media App bis zur Video App.



Integriertes WLAN ermöglicht den drahtlosen Internetzugang ohne externen WLAN Dongle.



Prime Video - Tausende Filme und Serien zum Streamen oder Downloaden



DVB-T2/ HEVC (H.265) ermöglicht Ihnen den Empfang von mehr Fernsehprogrammen über Antenne als bisher – und das auch noch in HD-Qualität.



Der digitale HD-Triple Tuner ermöglicht den Empfang von Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen.



Der HDMI Anschluss ermöglicht die digitale Übertragung von Bild- und Tonmaterial über nur ein Kabel.



Mit dem Netflix Button schnell und unkompliziert auf zahlreiche Video-On-Demand Inhalte zugreifen - Genießen Sie diesen Service rund um die Uhr.



Der CI+ Schacht ermöglicht Ihnen den Empfang von verschlüsselten Fernsehprogrammen.

*Auf Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs, an 365 Tagen

D65U546A

Bild	
Bildschirmdiagonale	164 cm (65 Zoll)
Auflösung	3840x2160 (4K UHD)
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel	178/178
Helligkeit (cd/m ²)	min. 350
Dynamischer Kontrast	Ultra Contrast
Bildwiederholungsfrequenz	1200 CMP
MEMC	-
WCG	-
HDR	HDR10 + HLG

Anschlussmöglichkeiten	
Antenneneingang	1x RF / 1x F-Stecker
HDMI	3x
SCART	-
USB Anschlüsse	Ja
Composite Video / Audio In	Ja
Komponenteneingang (YPbPr)	-
PC Eingang (D-Sub)	VGA (D-Sub)
PC-Audio	via Back AV
Digital Audio Out	Optisch
Kopfhörerausgang	1x
Subwoofer out (passiv)	-
LAN	1x Ethernet

Empfang / Übertragung	
Digitaler Fernsehempfang (DVB)	-T2 / -C / -S2
Commoninterface Typ	1x CI+ Schacht

Ton	
Ausgangsleistung (RMS)	2x 12 Watt
Tonformate	Dual Stereo/Nicam
Dolby Digital Plus	Ja
Dolby Audio	Ja
Speaker Box	Ja
DTS	Ja
Integrierter Subwoofer	-

SmartTV	
Portal	Ja
Open Browser & HbbTV & DLNA	Ja
Prime Video	Ja
Netflix	Ja
Works with Alexa	Ja
Smartphone / Tablet App	Ja
Media Share 2.0	Ja

Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	
Energieverbrauch in kWh/Jahr	
Leistungsaufnahme Standby/Aus	< 0,5 Watt / -
Stromversorgung	AC220-240V 50Hz

Lieferumfang/ Zubehör	
Fernbedienung / Batterien	1x / 2x AAA
12 V Car Adapter	-

Unterstützte Formate - MedienBrowser über USB	
Video:	mpeg, dat, vob, mkv, mp4, mov, flv, 3gp, avi
Audio:	mp3, wav
Foto:	jpeg, bmp, png

Komfort / Ausstattung	
Bildverbesserung	Dig. Rauschreduktion
Geschäftsmodus	Ja
Nahbedientasten	Ja
Mehrsprachige Menüführung (OSD)	Ja
Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	Ja
Videotext	Top-/FasText
MediaPlayer	Ja
Sleep Timer	Ja
Kindersicherung	Ja
Einfacher Hotelmodus	Ja
Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)	Ja
USB Cloning	Ja
PVR-Ready / Timeshift	-
Netzschalter	-
12V Anschluss	-
WLAN	-
Bluetooth	-
HDMI CEC + ARC	Ja

Integrierter DVD-Player	
	-

Sonstiges:	
Technische Daten können sich ändern.	

Abmessungen/ Logistikdaten	
Artikelnummer	2199818
EAN-Code	4024862110239
VESA*	M6 400x200
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht	1462x893x246@22,25kg
Gerätemaße *(BxHxT) / Gewicht ohne Fuß	1242x843x75@21,0kg
Kartonmaße* (BxHxT) / Gewicht inkl. Gerät	1620x1010x165@28kg
* in mm	