

INHALT

TABLE OF CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



ERSATZTEILE / REPLACING SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / RESERVEONDERDELEN / PIEZAS DE REPUESTO / PEZZI DI RICAMBIO

44454



44455



- D** Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz  
Maximale Frequenzleistung: < 10 dBm
- GB** Frequency range: 2400 - 2483,5 MHz  
Maximum frequency performance: < 10 dBm
- F** Plage de fréquence : 2 400 - 2 483,5 Mhz  
Puissance de fréquence maximale : < 10 dBm
- NL** Frequentiebereik: 2400 - 2483,5 MHz  
Maximaal frequentievermogen: < 10 dBm
- E** Rango de frecuencias: 2400 - 2483,5 MHz  
potencia de frecuencia máxima: < 10 dBm
- I** Gamma di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz  
Potenza di frequenza massima: < 10 dBm

Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter [www.revell-shop.de](http://www.revell-shop.de)  
( D A C H B L N L G B F )  
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter [www.revell-service.de](http://www.revell-service.de)  
( D A B L N L )  
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.



- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

24462

Revell  
Control

8+

CRAWLER  
ROCK  
MONSTER



USER MANUAL




Revell  
[www.revell-control.de](http://www.revell-control.de)

© 2019 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.  
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.


V 01.07



1



2



**3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/  
ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO**



**D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:**  
Stromversorgung:  
DC 3 V == Batterie:  
2 x 1,5 V «AA»  
(nicht mitgeliefert)

**GB Batteries for the transmitter:**  
Power supply: DC 3 V  
== Batteries: 2 x 1.5 V  
"AA" (not included)


**F Piles de la télécommande :**  
Alimentation : DC 3 V  
== Piles : 2 x 1,5 V "AA"  
(non fournies)

**NL Batterijen voor de zender:**  
Voeding: DC 3 V ==  
Batterijen: 2 x 1,5 V  
«AA» (niet meegeleverd)

**E Baterías de la emisora:**  
Alimentación: DC 3 V ==  
Baterías: 2 x 1,5 V «AA»  
(no incluidas)

**I Batterie per il radiocomando:**  
Alimentazione: DC 3 V  
== Batterie: 2 x 1,5 V  
"AA" (non fornite)

**4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO**



**D Batterien/Akkus für das Modell:**  
Stromversorgung: == Nennleistung:  
DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh Li-Ion  
aufladbarer Akku (mitgeliefert)

**NL Accu voor de model:**  
Voeding: == Nominaal vermogen:  
DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh  
oplaadbare Li-Ion-accu (inbegrepen)

**USB-Ladegerät:**  
Stromversorgung: DC 5 V == über  
USB-Port von 0,5 A - 2 A

**USB-lader:**  
Voeding: DC 5 V == via een USB-poort  
met voeding van 500 mA of meer

**GB Batteries for the model:**  
Power supply: == Rated output: DC  
7.4 V / 1200 mAh / 8.88 Wh  
rechargeable Li-Ion battery (included)

**E Baterías del modelo:**  
Alimentación: == Potencia nominal:  
DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh  
batería Li-Ion recargable (incluida)

**USB Charger:**  
Power supply: DC 5 V ==  
via USB-Port, 500 mA or higher

**Cargador USB:**  
Alimentación: DC 5 V == por medio  
de puerto USB a partir de 500 mA  
o superior


**F Batteries du modèle :**  
Alimentation : == Puissance nominale :  
DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh  
batterie Li-Ion rechargeable (incluse)

**I Batterie per il modello:**  
Alimentazione: == Potenza nominale:  
DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh  
batteria Li-Ion ricaricabile (integrata)


**Chargeur USB :**  
Alimentation : DC 5 V == via port  
USB à partir de 500 mA ou plus

**Caricabatteria USB:** Alimentazione:  
DC 5 V == tramite porta USB da  
500 mA o superiore

**5 BATTERIEFACH/ BATTERY COMPARTMENT/ COMPARTIMENT À PILES/ BATTERIJVAK/  
COMPARTIMENTO DE BATERÍAS/ VANO BATTERIE**



**6 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START**



**7 TRIMMEN DER STEUERUNG/ STEERING TRIM ADJUSTMENT/  
ÉQUILIBRAGE DE LA COMMANDE/ TRIMMEN VAN DE BESTURING/  
TRIMADO DE LA DIRECCIÓN/ REGOLAZIONE DEL COMANDO**



**8 FAHRZEUGSTEUERUNG/ VEHICLE CONTROL/ CONTRÔLE DU VÉHICULE/  
BESTUREN VAN DE AUTO/ CONTROL DEL VEHÍCULO/ COMANDO DEL VEICOLO**

