

## Zásuvka - EO-J/UT - 0804099

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka, Druh konektoru typ J, Šroubové připojení, pro Švýcarsko a další země, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

### Obchodní data

package_quantity	5
GTIN	4055626226347

### Technické údaje

#### Rozměry

Šířka	45 mm
Výška	75 mm
Hloubka	57,5 mm

#### Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 60 °C
----------------------------	------------------

#### Všeobecné

Jmenovité napětí $U_N$	250 V AC (50 Hz)
Jmenovitý proud $I_N$	16 A
Ukazatel stavu	Ne
Materiál kontakt	CuZn37
Barva	šedá
	7042
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Normy/předpisy	SEV 1011
Identifikace země	Švýcarsko

#### Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG min.	24

# Zásuvka - EO-J/UT - 0804099

## Technické údaje

### Data připojení

Průřez vodiče AWG max.	12
Typ připojení	Šroubové připojení

### Normy a určování

Normy/předpisy	SEV 1011
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27142300
eCl@ss 6.0	27142300
eCl@ss 7.0	27142305
eCl@ss 8.0	27142305
eCl@ss 9.0	27142305


### ETIM

ETIM 5.0	EC001663
ETIM 6.0	EC001663
ETIM 7.0	EC001663

## Aprobace

VDE Zeichengenehmigung /

### Podrobnosti schválení

<b>VDE Zeichengenehmigung</b> 	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	16 A

# Zásuvka - EO-J/UT - 0804099

## Aprobace

mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	

## Příslušenství

### Popisky svorek, nepotištěný

UC-TMF 8 - 0818137



UC-TMF 16 - 0819262



ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



ZBF 16:UNPRINTED - 0827464



## Deska adaptéru

EO-SI-FRAME - 0804522



# Zásuvka - EO-J/UT - 0804099

Příslušenství

---

## Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>