

Schrumpfschlauch - WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Schriftfeldgröße: 30 x 20 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500

RoHS

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| GTIN |  4 0 5 5 6 2 6 2 6 6 8 1 7 |
| GTIN | 4055626266817 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 427,300 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 427,300 g |
| Zolltarifnummer | 39173200 |
| Herkunftsland | China |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |

Technische Daten

Maße

| | |
|------------------|---------|
| Länge (b) | 30 mm |
| Breite (a) | 20 mm |
| Kabeldurchmesser | 12,7 mm |

Allgemein

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Farbe | weiß |
| Material Basiselement | Polyolefin |
| Ausführung | Schrumpfschlauch |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |
| Material | Polyolefin |
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Bedruckung | ohne Aufdruck |
| Anzahl der Einzelschilder | 500 |

Schrumpfschlauch - WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 1 |
| Montageart Markierung | aufschieben |

Normen und Bestimmungen

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.1 | 24190200 |
| eCl@ss 5.0 | 27400100 |
| eCl@ss 5.1 | 27400100 |
| eCl@ss 6.0 | 27400100 |
| eCl@ss 7.0 | 27400105 |
| eCl@ss 8.0 | 27400105 |
| eCl@ss 9.0 | 27400401 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000217 |
| ETIM 5.0 | EC000217 |
| ETIM 6.0 | EC001530 |
| ETIM 7.0 | EC001530 |

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39131504 |
| UNSPSC 18.0 | 39131504 |
| UNSPSC 19.0 | 39131504 |
| UNSPSC 20.0 | 39131504 |
| UNSPSC 21.0 | 39131504 |

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Schrumpfschlauch - WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

Approbationen

| | | | |
|-----|---|---|--------|
| CSA |  | http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ | 252259 |
|-----|---|---|--------|

| | | | |
|---------------|---|---|---------------|
| UL Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 310982 |
|---------------|---|---|---------------|

Zubehör

Zubehör

Drucksystemzubehör

Rollenhalter - THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



Externer Rollenhalter, für den THERMOMARK ROLL, für Rollenaußendurchmesser von 150 bis 400 mm

Farbband

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMS... und WMS-2 HF..., Breite: 64 mm, Farbe: schwarz

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMS... und WMS-2 HF..., Breite: 110 mm, Farbe: schwarz