

Schildchenträger - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm



Ihre Vorteile

- ✓ Der Schildchenträger CARRIER-PMP (110x38) wird in Verbindung mit dem einschiebbaren Schildchen UC-PMP oder PMP-RFID ... und den Medienkennzeichnungsschildern PMT bzw. PMST eingesetzt.
- ✓ Der CARRIER ist mit Rastungen ausgestattet, die ein Herausfallen der Schilder verhindert. Zusätzlich können die PMST (10x38) ... mit Hilfe der Befestigungsniete RVT-PA 3,5 BK im Carrier fixiert werden.
- ✓ Die Montage kann mit Schrauben, den Schlauchschellen SCRT ... oder den Kabelbindern WT erfolgen.
- ✓ Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken.

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 940870
GTIN	4046356940870
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,920 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	26,920 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	110 mm
Breite (a)	38 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Schildchenträger - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PA
RoHS Konform	ja
Montageart Markierung	schrauben, nieten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371300
eCl@ss 5.1	27371300
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27149153
eCl@ss 9.0	27144075

ETIM

ETIM 4.0	EC001032
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131505
UNSPSC 19.0	39131505

Zubehör

Zubehör

Anlagenmarker beschriftet

Einsteckschild - PMT (10X38) - 0831086

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Schildchenträger - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Zubehör

Einsteckschild - PMT (10X38) YE - 0831087

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMT (10X38) OG - 0831088

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMT (10X38) RD - 0831089

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMT (10X38) VT - 0831090

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMT (10X38) GN - 0831091

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Schildchenträger - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Zubehör

Einsteckschild - PMT (10X38) GY - 0831092

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMT (10X38) BN - 0831093

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMT (10X38) BU - 0831094

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMT (10X38) BK - 0831095

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMST (10X38) - 0831076

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Schildchenträger - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Zubehör

Einsteckschild - PMST (10X38) YE - 0831077

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMST (10X38) OG - 0831078

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMST (10X38) RD - 0831079

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMST (10X38) VT - 0831080

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMST (10X38) GN - 0831081

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Schildchenträger - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Zubehör

Einsteckschild - PMST (10X38) GY - 0831082

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMST (10X38) BN - 0831083

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMST (10X38) BU - 0831084

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Einsteckschild - PMST (10X38) BK - 0831085

Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403



Anlagenmarker unbeschriftet

Kunststoffschild - UC-PMP (90X38) - 0831016

Einsteckschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm



Schildchenträger - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Zubehör

Kunststoffschild - UC-PMP (110X38) - 0831019



Einsteckschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm

Kunststoffschild - UC-PMP (90X38) YE - 0831046



Einsteckschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

Kunststoffschild - UC-PMP (90X38) VT - 0831047



Einsteckschildchen, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

Kunststoffschild - UC-PMP (90X38) BU - 0831048



Einsteckschildchen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

Blindstopfen

Blindstopfen - RVT-PA 3,5 BK - 0830959



Kunststoff Popniete

Gerätemarker unbeschriftet

Schildchenträger - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Zubehör

Einsteckschild - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955



Einsteckschild, mit integriertem RFID-UHF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

Einsteckschild - PMP-RFID/HF (90X38) - 0830954



Einsteckschild mit integriertem RFID-HF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, bedruckbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm

Einrastschildchen - PMP-RFID/HF (110X38) - 0831028



Einsteckschild mit integriertem RFID-HF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, bedruckbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm

Einrastschildchen - PMP-RFID/UHF (110X38) - 0831029



Einsteckschild mit integriertem RFID-UHF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, bedruckbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm

Montagematerial

Befestigungseinheit - SCRT 9X16-27 - 0830970



Schraubbare Befestigungsbänder 9x16-27

Schildchenträger - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Zubehör

Befestigungseinheit - SCRT 9X25-40 - 0830971



Schraubbare Befestigungsbänder 9x25-40

Befestigungseinheit - SCRT 9X40-60 - 0830972



Schraubbare Befestigungsbänder 9x40-60

Befestigungseinheit - SCRT 9X60-80 - 0830973



Schraubbare Befestigungsbänder 9x60-80

Befestigungseinheit - SCRT 9X80-100 - 0830974



Schraubbare Befestigungsbänder 9x80-100

Befestigungseinheit - SCRT 9X100-120 - 0830975



Schraubbare Befestigungsbänder 9x100-120

Schildchenträger - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Zubehör

Befestigungseinheit - SCRT 9X140-160 - 0830976



Schraubbare Befestigungsbänder 9x140-160

Befestigungseinheit - SCRT 9X160-180 - 0830977



Schraubbare Befestigungsbänder 9x160-180

Befestigungseinheit - SCRT 9X180-200 - 0830978



Schraubbare Befestigungsbänder 9x180-200
