

## Adaptér - EM-CPS-DA-45S/32A - 1003292

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Přístrojový adaptér Standard s rozhraním CrossLink® a pevnou nosnou lištou, jmenovitý proud: 32 A

### Vaše výhody

- Konce vedení utěsněny ultrazvukem
- Mechanismus západky pro jednoduché a rychlé naklapnutí na desku rozvodu energie CrossPowerSystem

### Obchodní data

package_quantity	4
GTIN	4055626471327

### Technické údaje

#### Rozměry

Šířka	45 mm
Výška	160 mm
Hloubka	45 mm

#### Všeobecné

Jmenovité napětí	690 V AC (IEC)
	600 V AC (UL)
Jmenovitý proud	32 A (IEC)
	30 A (UL)

#### Normy a určování

Jmenovité rázové napětí	6 kV
-------------------------	------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

### Klasifikace

#### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379201
eCl@ss 5.1	27379100

# Adaptér - EM-CPS-DA-45S/32A - 1003292

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201
eCl@ss 10.0.1	27371392

### ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

## Aprobace


---


UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed /


---

### Podrobnosti schválení

UL Listed 

cUL Listed 

EAC 

cULus Listed 

## Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>