

## Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - 1013418

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, Kontaktart: Buchse (female), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Gold, Leiterquerschnitt flexibel: 0,34 ...0,75 mm<sup>2</sup>, Verpackungsart: Bandware auf Rolle

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 5000 STK                                                                                                |
| Mindestbestellmenge                      | 5000 STK                                                                                                |
| GTIN                                     | <br>4 055626 492124 |
| GTIN                                     | 4055626492124                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,065 g                                                                                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,220 g                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | E1 - Leiterplattenanschl.                                                                               |

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 0,75 mm <sup>2</sup> |

#### Normen und Bestimmungen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Anschluss gemäß Norm | EN-VDE |
|----------------------|--------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - 1013418

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 | 27440204 |
| eCl@ss 9.0 | 27440204 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000796 |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |

### Approbationen

#### Approbationen

#### Approbationen

#### EAC

#### Ex Approbationen

#### Approbationsdetails

|     |            |         |
|-----|------------|---------|
| EAC | <b>EAC</b> | B.01742 |
|-----|------------|---------|

### Zubehör

#### Zubehör

#### Crimpwerkzeug

#### Crimpzange - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998



Crimpzange, für COMBICON-Crimpverbinder Querschnitt: 0,14 ... 0,75 mm². Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, frontale Einführung, B-Crimp, inkl. 2 Positionierhilfen

## Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - 1013418

### Zubehör

#### Optionales Zubehör

##### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - 1012266



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

##### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - 1012267



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 3, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

##### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - 1012268



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

##### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - 1012269



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 5, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

##### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - 1012270



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 6, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

## Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - 1013418

### Zubehör

#### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - 1012271



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - 1012272



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - 1012273



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 9, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/10-ST-2,54 - 1012274



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/11-ST-2,54 - 1012276



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 11, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

## Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - 1013418

### Zubehör

#### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/12-ST-2,54 - 1012277



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 12, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/13-ST-2,54 - 1012278



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 13, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/14-ST-2,54 - 1012279



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 14, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/15-ST-2,54 - 1012281



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 15, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/16-ST-2,54 - 1012282



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

## Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - 1013418

### Zubehör

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - 1027603



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - 1027605



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 3, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - 1027606



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - 1027607



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 5, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - 1027608



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 6, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

## Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - 1013418

### Zubehör

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - 1027609



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - 1027610



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - 1027611



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 9, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/10-ST-2,54 - 1027612



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/11-ST-2,54 - 1027613



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 11, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

## Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - 1013418

### Zubehör

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/12-ST-2,54 - 1027614



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 12, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/13-ST-2,54 - 1027615



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 13, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/14-ST-2,54 - 1027616



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 14, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/15-ST-2,54 - 1027617



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 15, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

---

#### Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/16-ST-2,54 - 1027618



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz