

Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, Kontaktart: Buchse (female), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktobерfläche: Gold, Leiterquerschnitt flexibel: 0,34 ...0,75 mm², Verpackungsart: verpackt im Karton

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 055626 492407
GTIN	4055626492407
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,403 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,403 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Allgemein

Leiterquerschnitt flexibel min	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,75 mm ²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700

Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998



Crimpzange, für COMBICON-Crimpverbinder Querschnitt: 0,14 ... 0,75 mm². Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, frontale Einführung, B-Crimp, inkl. 2 Positionierhilfen

Optionales Zubehör

Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - 1012266



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - 1012267



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - 1012268



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - 1012269



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 5, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - 1012270



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - 1012271



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 7, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - 1012272



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - 1012273



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 9, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/10-ST-2,54 - 1012274



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 10, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/11-ST-2,54 - 1012276



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 11, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/12-ST-2,54 - 1012277



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 12, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/13-ST-2,54 - 1012278



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 13, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/14-ST-2,54 - 1012279



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 14, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/15-ST-2,54 - 1012281



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 15, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - MCC 0,5/16-ST-2,54 - 1012282



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - 1027603



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - 1027605



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - 1027606



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - 1027607



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 5, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - 1027608



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - 1027609



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 7, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - 1027610



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - 1027611



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 9, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/10-ST-2,54 - 1027612



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 10, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/11-ST-2,54 - 1027613



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 11, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/12-ST-2,54 - 1027614



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 12, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/13-ST-2,54 - 1027615



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 13, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/14-ST-2,54 - 1027616



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 14, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/15-ST-2,54 - 1027617



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 15, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz

Leiterplattensteckverbinder - DMCC 0,5/16-ST-2,54 - 1027618



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz