

Zubehör - PTCM-MP-P 0,14-0,5 R - 1013778

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, Kontaktart: Buchse (female), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn, Verpackungsart: Bandware auf Rolle

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5000 STK
Mindestbestellmenge	5000 STK
GTIN	 4 055626 493121
GTIN	4055626493121
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,065 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,220 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Allgemein

Artikelfamilie	PTCM-MP-P
----------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700

Zubehör - PTCM-MP-P 0,14-0,5 R - 1013778

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998



Crimpzange, für COMBICON-Crimpverbinder Querschnitt: 0,14 ... 0,75 mm². Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, frontale Einführung, B-Crimp, inkl. 2 Positionierhilfen

Optionales Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 2-PL-2,5 WH - 1015464



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 3-PL-2,5 WH - 1015463



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Zubehör - PTCM-MP-P 0,14-0,5 R - 1013778

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - 1015462



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - 1015461



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 5, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 6-PL-2,5 WH - 1015460



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 7-PL-2,5 WH - 1015459



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 7, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 8-PL-2,5 WH - 1015458



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Zubehör - PTCM-MP-P 0,14-0,5 R - 1013778

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 2-PL-2,5 BK - 1048116



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 3-PL-2,5 BK - 1048117



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 4-PL-2,5 BK - 1048118



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - 1048119



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 5, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 6-PL-2,5 BK - 1048121



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Zubehör - PTCM-MP-P 0,14-0,5 R - 1013778

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 7-PL-2,5 BK - 1048122



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 7, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 8-PL-2,5 BK - 1048123



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn