

Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Blok rozvodek, Svornicová základna, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 21,7 mm, barva: modrá, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu

Vaše výhody

- ✓ Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
- ✓ Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
- ✓ Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
- ✓ Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4055626524801

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Potenciály	1
jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Barva	modrá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,77 W
Zatěžovací proud maximální	32 A
Jmenovitý proud I _N	24 A
Jmenovité napětí U _N	450 V
Otevřená boční stěna	Ne

Rozměry

Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Technické údaje

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	28,6 mm
Výška	21,7 mm

Data připojení

Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
Přípojka podle normy	IEC 60998-2-2
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²
válečkový kalibr	A3

Normy a určování

Přípojka podle normy	IEC 60998-2-2
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Klasifikace

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

DNV GL / CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

DNV GL #	
Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	24 A
mm²/AWG/kcmil	

CSA ®			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	600 V
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

UL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	600 V
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

cUL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	600 V
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A	5 A

Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Aprobace

Usegroups	B	C	D
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

EAC ENEC

cULus Recognized 

Příslušenství

Montážní materiál

PTFIX-NS35 - 3274054



PTFIX-NS35A - 3274056



PTFIX-NS35A-FIX - 3274057



PTFIX-NS15A - 3274058



Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Příslušenství

PTFIX-NS15A-FIX - 3274059



PTFIX-F - 3274060



Zkušební zástrčka

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT 1-S - 1944372



MPS-MT - 0201744



Nosiče štítků

Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Příslušenství

KLM 2 - 0807575



KLM 3-L - 0814788



Šroubovací nástroj

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Záslepka

CEC 2,5 - 3062757



Zástrčný můstek

FBS 2-5 - 3030161



Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Příslušenství

FBS 2-5 GN - 3032143



FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 2-5 GY - 3038969



Zásuvka pro zkušební zástrčku

PAI-4-N GY - 3032871



Izolační pouzdro

MPS-IH WH - 0201663



Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Příslušenství

MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Příslušenství

ISH 2,5/0,2 - 3002843



ISH 2,5/0,5 - 3002856



ISH 2,5/1,0 - 3002869



Popisky svorek, potištěné

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Příslušenství

SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986



SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989



Popisky svorek, nepotišťený

TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



TML (104X3,8)R - 0801833



Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Příslušenství

TML (104X2,8)R - 0801832



TML (EX3,8)R - 0801837



TML (EX2,8)R - 0801836



US-TML (104X3,8) - 0830768



US-TML (104X2,8) - 0830767



SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



Blok rozvodek - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068

Příslušenství

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>