

Crimpzange - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpzange, für COMBICON-Crimpverbinder Querschnitt: 0,14 ... 0,75 mm². Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, frontale Einführung, B-Crimp, inkl. 2 Positionierhilfen

Ihre Vorteile

- Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung
- Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Parallele Bewegungsabläufe der Gesenke für symmetrische und optimale Crimpergebnisse
- Female Crimpkontakt PTCM-MP-P...
- Female Crimpkontakt MCC 0,5-MP...
-

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 722979
GTIN	4055626722979
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	530,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	530,700 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	233 mm
-----------	--------

Allgemein

Verpressung	B-Crimp
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt max.	0,34 mm ²
AWG max	22
Benennung	Crimpstelle 2

Crimpzange - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998

Technische Daten

Allgemein

Querschnitt max.	0,5 mm ²
AWG max	20
Benennung	Crimpstelle 3
Querschnitt max.	0,75 mm ²
AWG max	18
Gesenkstation	Crimpstelle 4
Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	0,25 mm ²
AWG min	26
AWG max	24
Gewicht	450 g
Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	0,75 mm ²

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------

Crimpzange - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998

Zubehör

Zubehör

Crimpkontakt

Zubehör - PTCM-MP-P 0,14-0,5 - 1013781



Crimpkontakt, Kontaktart: Buchse (female), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktfläche: Zinn, Verpackungsart: verpackt im Karton

Zubehör - PTCM-MP-P 0,34-0,75 - 1013780



Crimpkontakt, Kontaktart: Buchse (female), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktfläche: Zinn, Verpackungsart: verpackt im Karton

Zubehör - PTCM-MP-PI 0,14-0,5 - 1013990



Crimpkontakt, Kontaktart: Stift (male), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktfläche: Zinn

Zubehör - PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - 1013989



Crimpkontakt, Kontaktart: Stift (male), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktfläche: Zinn

Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - 1013425



Crimpkontakt, Kontaktart: Buchse (female), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktfläche: Gold, Leiterquerschnitt flexibel: 0,14 ...0,5 mm², Verpackungsart: verpackt im Karton

Crimpzange - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998

Zubehör

Zubehör - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419



Crimpkontakt, Kontaktart: Buchse (female), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Gold,
Leiterquerschnitt flexibel: 0,34 ...0,75 mm², Verpackungsart: verpackt im Karton