

Werkzeug-Set - SF-SOCKET SET 47 - 1200292

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Stecknusskasten 1/4", 47-teilig, 1/4"-Umschaltknarre, 48 Zähne mit Schnellverriegelung, 1/4"-Verlängerungen 50 mm und 100 mm, 1/4"-Schraubgriff, 1/4" biegsame Verlängerung 150 mm, 1/4"-Kardangelen, 1/4" T-Griff
2 x 1/4"-Bitadapter, 13 gerändelte 1/4"-Stecknüsse SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 gerändelte Stecknussbits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x Schlitz 4, 5, 5, 7 mm, Winkelstiftschlüssel Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, bruch- und schlagfester Kunststoffkoffer mit Metallverschlusslasche

Ihre Vorteile

- Solides 1/4"-Schraub-Set mit umfangreicher Ausstattung
- Ratschenmechanismus mit 48 Zähnen ermöglicht ein präzises Arbeiten auch in beengten Arbeitsumgebungen
- Optimale Kraftübertragung ohne Beschädigung des Schraubenkopfs durch besondere Flanken geometrien
- Robuster Koffer für die sichere Aufbewahrung
- Gefertigt aus Chrom Vanadium-Stahl für eine hohe Lebensdauer

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 388113
GTIN	4055626388113
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.603,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.603,400 g
Zolltarifnummer	82060000
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21045003
eCl@ss 7.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

Werkzeug-Set - SF-SOCKET SET 47 - 1200292

Klassifikationen

ETIM

ETIM 6.0	EC000149
ETIM 7.0	EC000149

Approbationen


Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	---	--------------------------