

Crimpwerkzeug, pneumatisch - ZAP 40 - 1212630

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Pneumatische Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 0,25 - 4 mm², Trapezverpressung, seitliche Einführung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 661027
GTIN	4046356661027
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	734,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	778,800 g
Zolltarifnummer	84671900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	200 mm
Breite (a)	44 mm
Höhe (c)	44 mm
Abisolierlänge	0 mm

Allgemein

Verpressung	trapezförmig
AWG flexibel mehrdrähtig min	24
AWG flexibel mehrdrähtig max	12
Pressdruckbereich	4 bar ... 6 bar
Luftverbrauch je Pressung	0,2 l

Crimpwerkzeug, pneumatisch - ZAP 40 - 1212630

Technische Daten

Allgemein

Leistungsaufnahme	0 W
Gewicht	0,4 kg
Querschnitt min.	0,25 mm ²
Querschnitt max.	4 mm ²

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	17130101
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	17130100
eCl@ss 6.0	17130100
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101
eCl@ss 9.0	17130101

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC002778
ETIM 7.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111518
UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

Approbationen

Approbationen

Crimpwerkzeug, pneumatisch - ZAP 40 - 1212630

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01744

Zubehör

Zubehör

Aderendhülse

Aderendhülse - Al 0,25- 6 YE - 3203024



Aderendhülse, Hülsenlänge: 6 mm, Länge: 10,5 mm, Farbe: gelb

Aderendhülse - Al 0,25- 8 YE - 3203037



Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 12,5 mm, Farbe: gelb

Aderendhülse - Al 0,5 - 8 WH - 3200014



Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: weiß

Crimpwerkzeug, pneumatisch - ZAP 40 - 1212630

Zubehör

Aderendhülse - Al 0,5 -10 WH - 3201275



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 16 mm, Farbe: weiß

Aderendhülse - Al 0,75- 8 GY - 3200519



Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: grau

Aderendhülse - Al 0,75-10 GY - 3201288



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 16 mm, Farbe: grau

Aderendhülse - Al 1 - 8 RD - 3200030



Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: rot

Aderendhülse - Al 1 -10 RD - 3200182



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 16 mm, Farbe: rot

Crimpwerkzeug, pneumatisch - ZAP 40 - 1212630

Zubehör

Aderendhülse - Al 1,5 - 8 BK - 3200043



Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: schwarz

Aderendhülse - Al 1,5 -10 BK - 3200195



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 16 mm, Farbe: schwarz

Aderendhülse - Al 2,5 -10 BU - 3202533



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: blau

Aderendhülse - Al 2,5 -12 BU - 3200962



Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 18 mm, Farbe: blau

Aderendhülse - Al 4 -10 GY - 3200535



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: grau

Crimpwerkzeug, pneumatisch - ZAP 40 - 1212630

Zubehör

Aderendhülse - Al 4 -12 GY - 3200959



Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 20 mm, Farbe: grau

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>