Gegenmutter - A-INL-M50-N-S - 1411247

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Gegenmutter, Material: Messing, vernickelt, für Gewinde M50 x 1,5, Farbe: silberfarben



RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
GTIN	4 046356 923798
GTIN	4046356923798
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32,480 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32,480 g
Zolltarifnummer	73181639
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	5 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	50 mm
Schlüsselweite Kontermutter	57 mm
Sechskant Eckmaß	65 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-70 °C ... 220 °C

Allgemein

Material	Messing, vernickelt
Gewindeart Anschlussseite	M50 x 1,5
Farbe	silberfarben

Normen und Bestimmungen

Gegenmutter - A-INL-M50-N-S - 1411247

Technische Daten

Normen und Bestimmungen


Halogenfreiheit	ja

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144424
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200

Gegenmutter - A-INL-M50-N-S - 1411247

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27069219
eCl@ss 8.0	27069219
eCl@ss 9.0	27144424

ETIM

ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000940
ETIM 7.0	EC000940

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31161716
UNSPSC 18.0	31161716
UNSPSC 19.0	31161716
UNSPSC 20.0	31161716
UNSPSC 21.0	31161716

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com