

Crimpzange - VS-CT-RJ45-H - 1653265

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimptool, Zange mit Gesenk, für RJ45-Stifteinsätze VS-08-ST-H...-RJ45 und VS-08-RJ45-10G/C

Abbildung zeigt die Crimpzange
CRIMPFOX LC

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 952174
GTIN	4017918952174
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.003,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.003,200 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Kroatien
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700

Crimpzange - VS-CT-RJ45-H - 1653265

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC000384
ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111518
UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

Crimpzange - VS-CT-RJ45-H - 1653265

Zubehör

Zubehör

Datenstecker

RJ45-Steckverbinder - CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - 1414382



RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: PA, Anschlussart: IDC-Anschlussstechnik, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau

RJ45-Steckverbinder - CUC-STD-C1PGN-S/R4E8:1 - 1414400



RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: PA, Anschlussart: IDC-Anschlussstechnik, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grün

RJ45-Steckverbinder - CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - 1414395



RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: PA, Anschlussart: IDC-Anschlussstechnik, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau

RJ45-Steckverbinder - CUC-STD-C1PGN-S/R4EA:1 - 1414402



RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: PA, Anschlussart: IDC-Anschlussstechnik, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grün

RJ45-Steckverbinder - CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - 1414383



RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: PA, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 27- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau

Crimpzange - VS-CT-RJ45-H - 1653265

Zubehör

RJ45-Steckverbinder - CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - 1414406



RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP67, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: PA, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau

RJ45-Steckverbinder - CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - 1414408



RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: PA, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz

RJ45-Steckverbinder - CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - 1414410



RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: PA, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz

Stifteinsatz

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-H11-RJ45 - 1652716



Stifteinsatz RJ45, CAT5, 8-polig, geschirmt, IDC-Anschlussstechnik, für Litze AWG 27 ... 26, mit Zugentlastung

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-H21-RJ45 - 1652729



Stifteinsatz RJ45, CAT6, 8-polig, geschirmt, IDC-Schneidanschluss, für Litze AWG 25 ... 24 und starre Adern AWG 24, mit Zugentlastung

Crimpzange - VS-CT-RJ45-H - 1653265

Zubehör

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388



Stifteinsatz RJ45, CAT6, 8-polig, geschirmt, IDC-Pierceanschluss, für Litzen AWG 27 ... 24, mit Zugentlastung

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853



Stifteinsatz RJ45, CAT6_A, 10Gigabit