
Leiterplattenklemme - SMKDS 1/ 7-3,81 BD:10-FU,SE - 1705966

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 7, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	4 046356 813532
GTIN	4046356813532
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,342 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,342 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Polzahl	7
Antriebsform Schraubenkopf	Längsschlitz (L)
Schraubengewinde	M2
Pinlayout	Lineares Pinning

Maßangaben zum Produkt

Länge [l]	10 mm
Breite [w]	26,66 mm
Höhe [h]	13 mm
Rastermaß	3,81 mm
Bauhöhe (Höhe ohne Lötpin)	9,5 mm
Pinlänge [P]	3,5 mm
Maß a	22,86 mm

Maßangaben für Leiterplatten-Design

Bohrlochdurchmesser	1,1 mm

Leiterplattenklemme - SMKDS 1/ 7-3,81 BD:10-FU,SE - 1705966

Technische Daten

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Verpackungseinheit	50
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	EN-VDE

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Leiterplattenklemme - SMKDS 1/ 7-3,81 BD:10-FU,SE - 1705966

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / EAC / cULus Recognized / IECEE CB Scheme

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631

	B	D
Nennspannung UN	150 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	28-16	28-16

EAC			B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19770427

	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-16	30-16

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CH-10724

Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	1.5

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com