

## Steckbrücke - FBSK 3-10 - 1928408

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Brücke, vollisoliert, 10 mm Raster, 3-polig

Abbildung zeigt die 2-polige Variante

**RoHS**

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 606633
GTIN	4017918606633
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,220 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Artikeleigenschaften

Kurzbezeichnung	Steckbrücke
Artikelfamilie	FBSK
Rastermaß	10 mm
Polzahl	3
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	3
Anzahl der Potenziale	3

#### Materialangaben - Kontakt

Hinweis	WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
---------	--

# Steckbrücke - FBSK 3-10 - 1928408

## Technische Daten

### Materialangaben - Kontakt

Material Kontakt	Cu-Legierung
------------------	--------------

### Materialangaben - Gehäuse

Isolierstoff	PA
Isolierstoffgruppe	I
CTI nach IEC 60112	600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12	850
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13	775
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2	125 °C

### Maßangaben zum Produkt

Rastermaß	10 mm
-----------	-------

### Verpackungsangaben

Verpackungseinheit	50
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### ETIM

ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
-------------	----------

## Steckbrücke - FBSK 3-10 - 1928408

### Klassifikationen

#### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

### Approbationen

Approbationen

---

Approbationen

---

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------