

## Přípojka lištové sběrnice - TBUS8-20,0-PPPPSS-7035 - 2202892

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Konektory sběrnice na nosnou lištu, počet pólů: 8, rozteč: 2,54 mm, barva: světle šedá, 6 paralelních kontaktů/2 sériové kontakty

### Vaše výhody

- ✓ Prostorově úsporná montáž v nosné liště
- ✓ Návrh kontaktů umožňuje jednoduché zasunutí elektronických modulů
- ✓ Napájení a komunikace bez dalšího propojení
- ✓ Paralelní a sériové kontakty pro přenos signálu a dat



### Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4055626382173

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka [ l ]	20 mm
Rozteč	2,54 mm

#### Všeobecné

Počet pólů	8
Jmenovitý proud I <sub>N</sub>	6 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

#### Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

# Přípojka lištové sběrnice - TBUS8-20,0- PPPPSS-7035 - 2202892

## Klasifikace

### eCl@ss

<b>eCl@ss 5.1</b>	27260700
<b>eCl@ss 6.0</b>	27260700
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440309
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440309
<b>eCl@ss 9.0</b>	27440309

### ETIM

<b>ETIM 5.0</b>	EC002638
<b>ETIM 6.0</b>	EC002638
<b>ETIM 7.0</b>	EC002638

## Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>