

Speicher - CF FLASH 2GB - 2701185

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte.

Artikelbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS. Zur Freischaltung diverser Funktionsbausteine steht alternativ Programm- und Konfigurationsspeicher mit integrierter Lizenz zur Verfügung.

Ihre Vorteile

- Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar
- Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| GTIN |  4 046356 717144 |
| GTIN | 4046356717144 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,700 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 17,200 g |
| Zolltarifnummer | 85235110 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |

Technische Daten

Maße

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 42,8 mm |
| Tiefe | 3,3 mm |
| Breite | 36,4 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
|-------------------------------|------------------|

Allgemein

Speicher - CF FLASH 2GB - 2701185

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gewicht | 9 g |
| Versorgungsspannung | 3,3 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 3,135 V DC ... 3,465 V DC |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27240600 |
| eCl@ss 4.1 | 27240600 |
| eCl@ss 5.0 | 27242200 |
| eCl@ss 5.1 | 27242200 |
| eCl@ss 6.0 | 27242200 |
| eCl@ss 7.0 | 27242212 |
| eCl@ss 8.0 | 27242212 |
| eCl@ss 9.0 | 27242212 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000192 |
| ETIM 4.0 | EC000192 |
| ETIM 5.0 | EC000192 |
| ETIM 6.0 | EC000192 |
| ETIM 7.0 | EC000192 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 39121311 |
| UNSPSC 12.01 | 32101601 |
| UNSPSC 13.2 | 32101606 |
| UNSPSC 18.0 | 32101606 |
| UNSPSC 19.0 | 32101606 |
| UNSPSC 20.0 | 32101606 |
| UNSPSC 21.0 | 32101606 |