

Slave-Protokoll-Chip - IBS SUPI 3 OPC - 2746980

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



INTERBUS Slave-Protokoll-Chip

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	90 STK
Mindestbestellmenge	90 STK
GTIN	 4 017918 169459
GTIN	4017918169459
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,930 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,930 g
Zolltarifnummer	85423990
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Maße

Breite	14 mm
Höhe	1,2 mm
Tiefe	14 mm
Länge	14 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	5 °C ... 30 °C (bei max. 60 %)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (bei max. 75% Luftfeuchtigkeit im Betrieb)

Modul

IC-Versorgungsspannung	5 V DC ±10 % (DC)
Stromaufnahme typisch	40 mA (ohne analoge Regelung)
Anschlussart	Fernbus/Lokalbus oder LWL-Fernbus

Slave-Protokoll-Chip - IBS SUPI 3 OPC - 2746980

Technische Daten

Modul

Schnittstelle	INTERBUS
Interne Datenlänge	4 Byte intern, externe Erweiterung bis zu 64 Byte möglich
Anwenderschnittstelle	MFP-Interface, digital I/O (2-8 IN/OUT, 16 IN / 16OUT), SPI-Master-Interface (direkte serielle Kopplung an ADC/DACs) und serielles Mikroprozessor Interface

Allgemein

Bauform	TQFP 64 (mit Kupferblock)
---------	---------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250200
eCl@ss 4.1	27250200
eCl@ss 5.0	27249200
eCl@ss 5.1	27249200
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27242608
eCl@ss 8.0	27242608
eCl@ss 9.0	27242605

ETIM

ETIM 2.0	EC001433
ETIM 3.0	EC001601
ETIM 4.0	EC001601
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	32151602
UNSPSC 18.0	32151602
UNSPSC 19.0	32151602
UNSPSC 20.0	32151602
UNSPSC 21.0	32151602

Slave-Protokoll-Chip - IBS SUPI 3 OPC - 2746980

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
