

Patch-Kabel - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Patch-Kabel, CAT6, vorkonfektioniert, 15,0 m



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 185011
GTIN	4046356185011
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	534,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	534,600 g
Zolltarifnummer	85444210
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Außenmantel

Außenmantel, Material	LSFROH
Außendurchmesser	5,50 mm
Außendurchmesser max.	6,2 mm

Einzelader

Einzelader, Anzahl	8
Einzelader, Material	Cu Litze
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm ²

Mechanische Eigenschaften

Kleinsten Biegeradius, fest verlegt	30 mm
-------------------------------------	-------

Patch-Kabel - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	150 V _{eff}
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6

Brandverhalten

Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-3C
Rauchgasdichte	nach IEC 61034
Halogenfreiheit	nach IEC 60754-1

Normen und Bestimmungen

Rauchgasdichte	nach IEC 61034
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-3C
Halogenfreiheit	nach IEC 60754-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250500
eCl@ss 4.1	27250500
eCl@ss 5.0	27259200
eCl@ss 5.1	27259200
eCl@ss 6.0	27259200
eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

ETIM

ETIM 2.0	EC001262
ETIM 3.0	EC001262
ETIM 4.0	EC001262
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC001262
ETIM 7.0	EC001262

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121609
UNSPSC 7.0901	26121609
UNSPSC 11	26121609
UNSPSC 12.01	26121609

Patch-Kabel - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	26121604
UNSPSC 18.0	26121604
UNSPSC 19.0	26121604
UNSPSC 20.0	26121604
UNSPSC 21.0	26121604

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		19060508
-----	---	----------

Zubehör

Zubehör

Farbmarkierung

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE BK - 2891194



Farbmarkierung für Patch-Kabel, schwarz

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE BN - 2891495



Farbmarkierung für Patch-Kabel, braun

Patch-Kabel - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372

Zubehör

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE BU - 2891291



Farbmarkierung für Patch-Kabel, blau

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE GN - 2891796



Farbmarkierung für Patch-Kabel, grün

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE GY - 2891699



Farbmarkierung für Patch-Kabel, grau

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE RD - 2891893



Farbmarkierung für Patch-Kabel, rot

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE VT - 2891990



Farbmarkierung für Patch-Kabel, violett

Patch-Kabel - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372

Zubehör

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE YE - 2891592



Farbmarkierung für Patch-Kabel, gelb

Sicherheitsverriegelung

Port Guard Security-Element - FL PATCH GUARD - 2891424



Abschließbares Security-Element

Port Guard Security-Element - FL PATCH SAFE CLIP - 2891246



Security-Element für FL Patch Kabel