

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC BN - 2967976

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Endlossteckbrücke, Länge: 500 mm, Farbe: braun

Abbildung zeigt die Variante in grau



COMPLETE RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
GTIN	 4 017918 188788
GTIN	4017918188788
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41,150 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41,150 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Technische Daten

Maße

Länge	500 mm
-------	--------

Allgemein

Strom	32 A
Farbe	braun

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC BN - 2967976

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379208
eCl@ss 8.0	27379208
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 4.0	EC002586
ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586
ETIM 7.0	EC002586

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Approbationen

Approbationen

Approbationen

PRS / GL

Ex Approbationen

Approbationsdetails

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2109/880590/16
-----	---	---	-------------------

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC BN - 2967976

Approbationen

GL



<https://approvalfinder.dnvgl.com/>

46016-03 HH