

## Isoliersteg-Schaltbrücke - SCBI 10-8,15 ISO - 3000417

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Isoliersteg-Schaltbrücke, für schaltbare Querbrückungen, mit Isolierkragen, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 574228 |
| GTIN                                     | 4046356574228                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16,160 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 16,160 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 85369095                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Indien                                                                                                  |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklemmen                                                                                      |

### Technische Daten

#### Technische Daten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Farbe                   | silberfarben |
| Material                | Kupfer       |
| Polzahl                 | 10           |
| Rastermaß               | 8,2 mm       |
| Belastungsstrom maximal | 24 A         |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                 |
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Isoliersteg-Schaltbrücke - SCBI 10-8,15 ISO - 3000417

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141140 |
| eCl@ss 8.0 | 27141140 |
| eCl@ss 9.0 | 27141140 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000489 |
| ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211709 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
| UNSPSC 11     | 39121426 |
| UNSPSC 12.01  | 39121426 |
| UNSPSC 13.2   | 39121426 |
| UNSPSC 18.0   | 39121426 |
| UNSPSC 19.0   | 39121426 |
| UNSPSC 20.0   | 39121426 |
| UNSPSC 21.0   | 39121426 |

### Approbationen

#### Approbationen

---

Approbationen

EAC / EAC

---

Ex Approbationen

---

#### Approbationsdetails

## Isoliersteg-Schaltbrücke - SCBI 10-8,15 ISO - 3000417

### Approbationen

|     |            |               |
|-----|------------|---------------|
| EAC | <b>EAC</b> | EAC-Zulassung |
|-----|------------|---------------|

|     |            |                          |
|-----|------------|--------------------------|
| EAC | <b>EAC</b> | RU C-<br>DE.A*30.B.01742 |
|-----|------------|--------------------------|

### Zubehör

#### Zubehör

#### Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Schraubendreher - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz