

Schaltbrücke - SBP 6-T 2-8 - 3070321

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schaltbrücke, mit Prüfbuchse, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 750264
GTIN	4046356750264
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12,910 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,910 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Technische Daten

Farbe	orange
Material	Kupfer
Polzahl	2
Rastermaß	8,2 mm

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Schaltbrücke - SBP 6-T 2-8 - 3070321

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Schaltbrücke - SBP 6-T 2-8 - 3070321

Approbationen

EAC



EAC-Zulassung