Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Rozpojovací svornice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 8, šířka: 8,2 mm, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: žlutá

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4055626320663

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	1
Počet přípojek	2
jmenovitý průřez	6 mm²
Barva	žlutá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	1,31 W
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I_N	41 A
Zatěžovací proud maximální	50 A (při průřezu vodiče 10 mm²)
Jmenovité napětí U_N	1000 V (Napětí lze snížit použitým příslušenstvím.)
Otevřená boční stěna	Ano
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2)	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10)	V0

Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Technické údaje

Všeobecné

Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I	2
NF F16-101, NF F10-102 třída F	2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)	úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Rozměry

Délka	105,2 mm
Šířka	8,2 mm
Výška NS 35/7,5	53 mm
Výška NS 35/15	60,5 mm
Výška NS 32	58 mm

Data připojení

Poznámka	Kontaktní místo svorky
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	10 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	10 mm²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	8
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	6 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	6 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²

Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Technické údaje

Data připojení

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	1,5 mm²
Typ připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	12 mm
Závit šroubu	M4
Utahovací moment min.	1,5 Nm
Utahovací moment max	1,8 Nm
Utahovací moment můstkový závit	0,5 Nm ... 0,6 Nm (Závit M3)

Normy a určování

Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141117
eCl@ss 4.1	27141117
eCl@ss 5.0	27141126
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141126
eCl@ss 8.0	27141126
eCl@ss 9.0	27141126

ETIM

ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902
ETIM 6.0	EC000902
ETIM 7.0	EC000902

Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

KEMA-KEUR / IECEE CB Scheme / EAC /

Podrobnosti schválení

KEMA-KEUR	
Jmenovité napětí UN	1000 V
Jmenovitý proud IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-10

IECEE CB Scheme

EAC

Příslušenství

Šroubový můstek

SCBI 10-8,15 - 3245134



SCBI 10-8,15 ISO - 3000417



Zkratovací zástrčka

Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

KSS 8 - 0311540



KSS 4- 8 - 0309549



FBSRH 2-8 - 3033802



FBSRH 3-8 - 3033803



FBSRH 4-8 - 3033804



Koncový kryt

Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

D-UT 6-T/SP - 3072816



Zásuvka pro zkušební zástrčku

TPS 3/20/5 - 3246586



PAI-4-FIX BU - 3032729



PAI-4-FIX OG - 3034455



PAI-4-FIX YE - 3032745



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

PAI-4-FIX RD - 3032732



PAI-4-FIX GN - 3032758



PAI-4-FIX BK - 3032774



PAI-4-FIX GY - 3032790



PAI-4-FIX VT - 3032761



PAI-4-FIX BN - 3032787



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

PAI-4-FIX WH - 3032797



PAIS-4-FIX GY - 3032791



PAIS-4-FIX BK - 3032792



PAIS-4-FIX RD - 3032793



PAIS-4-FIX BU - 3032798



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

PAIS-4-FIX YE - 3032799



PAIS-4-FIX GN - 3032801



PAIS-4-FIX VT - 3032802



Šroubovací nástroj

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588



Krycí profil

Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

AP-ME METER - 3034361



AH-ME - 3240265



Nosič krytu

APH-ME - 3034374



APT-ME - 3034358



Spínací zámek

SL-SB - 3035761



Oddělovací deska

Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

TS-UT 6-T/SP - 3072821



DP PS-8 - 3036741



Zástrčný můstek

FBS 2-8 - 3030284



FBS 3-8 - 3030297



FBS 4-8 - 3030307



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

FBS 5-8 - 3030310



FBS 6-8 - 3032470



FBS 10-8 - 3030323



FBS 1/3-8 - 3032363



FBS 1/4-8 - 3032376



FBS 1/5-8 - 3032381



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

FBS 1/3/5-8 - 3032389



FBS 1/4/7/10-8 - 3032402



FBS 1/3/5/7-8 - 3030396



FBS 1/2/4-8 - 3032377



FBSR 2-8 - 3033808



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

FBSR 3-8 - 3001597



FBSR 4-8 - 3000585



FBSR 5-8 - 3033809



FBSR 10-8 - 3001599



FBSR 16-8 - 3033816



FBSR 1/6/11/14-8 - 3033822



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

FBSR 1/6/11/16-8 - 3033820



FBSR 1/7/13/16-8 - 3033821



FBS 2-8 CT - 3033830



FBS 3-8 CT - 3033831



FBS 4-8 CT - 3033832



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

FBS 10-8 CT - 3033833



FBS 2-8 BU - 3032567



FBS 3-8 BU - 3032570



FBS 4-8 BU - 3032583



FBS 5-8 BU - 3032596



FBS 6-8 BU - 3032677



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

FBS 10-8 BU - 3032606



Spínací můstek

SB-MER 2-8 - 3000587



SB-MER 3-8 - 3000588



SB-MER 4-8 - 3000589



SB 6-T 2-8 - 3075842



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

SB 6-T 3-8 - 3075843



SB 6-T 4-8 - 3075844



SB 6-T 10-8 - 3075846



SBP 6-T 2-8 - 3070321



SBP 6-T 3-8 - 3070322



SBP 6-T 4-8 - 3070323



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

Zkušební zástrčka

MPS-MT/ 4MM - 3048577



PS-8 - 3031005



PS-8/2,3MM RD - 3048564



PSBJ 6-T GY - 3070316



PSBJ 6-T BN - 3070317



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

PSBJ 6-T BK - 3070318



PSBJ 6-T RD - 3070319



PSBJ 6-T OG - 3070320



PSBJ 6-T WH - 3070324



PSBJ 6-T YE - 3070326



PSBJ 6-T GN - 3070327



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

PSBJ 6-T VT - 3070328



PSBJ 6-T BU - 3070329



Izolační pouzdro

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Popisky svorek, nepotištěný

ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

UC-TM 8 - 0818072



UCT-TM 8 - 0828740



Popisky svorek, potištěné

ZB 8 CUS - 0825011



UC-TM 8 CUS - 0824597



UCT-TM 8 CUS - 0829616



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Nosná lišta

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Rozpojovací svornice - UT 6-T/SP YE - 3072819

Příslušenství

NS 35/15 CAP - 1206573



Koncovka

E/UK - 1201442




E/UK 1 - 1201413



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com