

Ochranná hadice - WP-PA HF 13,0 BK - 3240681

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ochranná hadice z polyamidu, třída hořlavosti V0, odolná vůči UV

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356736480

Technické údaje

Rozměry

Vnitřní průměr (f)	10 mm
Vnější průměr	13 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 115 °C
Krátkodobá teplota	150 °C
Druh ochrany	IP67

Všeobecné

Barva	černá
Provedení	Zvlněná plastová hadice
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiálem	PA
Poloměr ohnutí, statický	20 mm
Poloměr ohnutí, dynamický	45 mm
Pevnost v tahu	100 N

Normy a určování

Odolnost proti UV záření	ano
Bezhalogenovost	ano
Připojka podle normy	UL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
------------	---

Ochranná hadice - WP-PA HF 13,0 BK - 3240681

Technické údaje

Environmental Product Compliance

	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
--	--

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27430304
eCl@ss 8.0	27430304
eCl@ss 9.0	27430304

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177
ETIM 6.0	EC001177
ETIM 7.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

Aprobace

DNV / LR / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung /

Podrobnosti schválení

DNV 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

LR 	
---	--

Ochranná hadice - WP-PA HF 13,0 BK - 3240681

Aprobace

Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

VDE Zeichengenehmigung 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

Příslušenství

Ochranný kryt

WP-EC TPE HF 13,0 BK - 3240975



WP-SC PA HF 13,0 BK - 3240982



Vlnovcové šroubení

WP-G HF IP66 PG9 BK - 3240889



Ochranná hadice - WP-PA HF 13,0 BK - 3240681

Příslušenství

WP-G HF IP66 M12 BK - 3240896



WP-G HF IP69K PG9 BK - 3240875



WP-G HF IP69K M12 BK - 3240882



WP-GA HF IP66 PG9 BK - 3240917



WP-GA HF IP66 M12 BK - 3240924



Ochranná hadice - WP-PA HF 13,0 BK - 3240681

Příslušenství

WP-GA HF IP69K PG9 BK - 3240903



WP-GA HF IP69K M12 BK - 3240910



WP-GR HF IP66 PG9 BK - 3240945



WP-GA HF IP66 M16 BK - 3240925



WP-GR HF IP69K PG9 BK - 3240931



WP-GR HF IP66 M16 BK - 3240953



Ochranná hadice - WP-PA HF 13,0 BK - 3240681

Příslušenství

WP-GR HF IP69K M16 BK - 3240939



Montážní materiál

WP-BASE C PA HF 13,0 BK - 3240959



WP-BASE HF 13 - 3240966



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>