

Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 45 - 3240701

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzschlauch aus verzinktem Stahl

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 M
Mindestbestellmenge	10 M
GTIN	 4 046356 737210
GTIN	4046356737210
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	580,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	580,000 g
Zolltarifnummer	83071000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Innendurchmesser (f)	40 mm
Außendurchmesser	45 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-200 °C ... 220 °C
Schutzart	IP40

Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Spirale
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Stahl, verzinkt

Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 45 - 3240701

Technische Daten

Allgemein

Biegeradius, statisch	82 mm
Biegeradius, dynamisch	205 mm
Zugfestigkeit	500 N

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140900
eCl@ss 4.1	27140900
eCl@ss 5.0	27140900
eCl@ss 5.1	27140900
eCl@ss 6.0	27140900
eCl@ss 7.0	27430301
eCl@ss 8.0	27430301
eCl@ss 9.0	27430301

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001179
ETIM 5.0	EC001179
ETIM 6.0	EC001179
ETIM 7.0	EC001179

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734
UNSPSC 18.0	40141734
UNSPSC 19.0	40141734
UNSPSC 20.0	40141734
UNSPSC 21.0	40141734

Approbationen

Approbationen

Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 45 - 3240701

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung

Ex Approbationen

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung



[http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx](http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx)

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schlauchschielle - WP-BASE HF 45 - 3240973



Schlauchklemmen

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A PG36 - 3241082



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

Schutzkappe

Kabelschutz Endtülle - WP-SC BRASS 45 - 3241071



Endtüllen als Kabelschutz, aus Messing

Schutzschlauchverschraubung

Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 45 - 3240701

Zubehör

Verschraubung - WP-G BRASS IP40 PG36 - 3241043



Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP40

Verschraubung - WP-G BRASS IP40 M40 - 3241050



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40

Verschraubung - WP-GT BRASS PG36 - 3241029



Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40

Verschraubung - WP-GT BRASS M40 - 3241036



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40