

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 M
Mindestbestellmenge	50 M
GTIN	 4 046356 736572
GTIN	4046356736572
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	64,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	64,500 g
Zolltarifnummer	39173200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Innendurchmesser (f)	16,5 mm
Außendurchmesser	21,2 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Kurzzeittemperatur	120 °C
Schutzart	IP67

Allgemein

Farbe	schwarz
Bauform	wendelgewellter Kunststoffschlauch
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Technische Daten

Allgemein

Material	PA
Biegeradius, statisch	45 mm
Biegeradius, dynamisch	75 mm
Zugfestigkeit	100 N

Normen und Bestimmungen

Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja
Halogenfreiheit	ja
Anschluss gemäß Norm	UL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27430304
eCl@ss 8.0	27430304
eCl@ss 9.0	27430304

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177
ETIM 6.0	EC001177
ETIM 7.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734
UNSPSC 18.0	40141734
UNSPSC 19.0	40141734

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 20.0	40141734
UNSPSC 21.0	40141734

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

VDE Zeichengenehmigung



<http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 21,2 BK - 3240961



Schlauchhalter mit Deckel

Schlauchschelle - WP-BASE HF 22 - 3240970



Schlauchklemmen

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Zubehör

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A PG16 - 3241079



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

Schutzkappe

Übergangsstülle vom Schlauch zum Kabel - WP-EC TPE HF 21,2 BK - 3240977



Endtüllen, Übergangstüllen vom Schlauch zu Kabel

Kabelschutz Endtülle - WP-SC PA HF 21,2 BK - 3240984



Endtüllen als Kabelschutz

Schutzschlauchverschraubung

Verschraubung - WP-G HF IP66 PG16 BK - 3240891



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade

Verschraubung - WP-G HF IP66 M20 BK - 3240898



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Zubehör

Verschraubung - WP-G HF IP69K PG16 BK - 3240877



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade

Verschraubung - WP-G HF IP69K M20 BK - 3240884



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade

Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG16 BK - 3240919



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt

Verschraubung - WP-GA HF IP66 M25 BK - 3240927



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt

Verschraubung - WP-GA HF IP69K PG16 BK - 3240905



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Zubehör

Verschraubung - WP-GA HF IP69K M20 BK - 3240912



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt

Verschraubung - WP-GR HF IP66 PG16 BK - 3240947



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung

Verschraubung - WP-GR HF IP66 M25 BK - 3240955



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung

Verschraubung - WP-GR HF IP69K PG16 BK - 3240933



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung

Verschraubung - WP-GR HF IP69K M25 BK - 3240941



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung
