

## Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 27 - 3240866

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzschlauch aus verzinktem Stahl

**RoHS**

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 M
Mindestbestellmenge	10 M
GTIN	 4 046356 738606
GTIN	4046356738606
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	99,990 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	99,990 g
Zolltarifnummer	83071000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Innendurchmesser (f)	23 mm
Außendurchmesser	27 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-200 °C ... 220 °C
Schutzart	IP40

#### Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Spirale
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Stahl, verzinkt

# Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 27 - 3240866

## Technische Daten

### Allgemein

Biegeradius, statisch	48 mm
Biegeradius, dynamisch	120 mm
Zugfestigkeit	500 N

### Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140900
eCl@ss 4.1	27140900
eCl@ss 5.0	27140900
eCl@ss 5.1	27140900
eCl@ss 6.0	27140900
eCl@ss 7.0	27430301
eCl@ss 8.0	27430301
eCl@ss 9.0	27430301

### ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001179
ETIM 5.0	EC001179
ETIM 6.0	EC001179
ETIM 7.0	EC001179

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734
UNSPSC 18.0	40141734
UNSPSC 19.0	40141734
UNSPSC 20.0	40141734
UNSPSC 21.0	40141734

### Approbationen

#### Approbationen

## Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 27 - 3240866

### Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung



[http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/  
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx](http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx)

### Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schlauchschielle - WP-BASE HF 29 - 3240971



Schlauchklemmen

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A PG21 - 3241080



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

### Schutzkappe

Kabelschutz Endtülle - WP-SC BRASS 27 - 3241069



Endtüllen als Kabelschutz, aus Messing

### Schutzschlauchverschraubung

## Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 27 - 3240866

### Zubehör

Verschraubung - WP-G BRASS IP40 PG21 - 3241041



Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP40

---

Verschraubung - WP-G BRASS IP40 M25 - 3241048



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40

---

Verschraubung - WP-GT BRASS PG21 - 3241027



Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40

---

Verschraubung - WP-GT BRASS M25 - 3241034



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40