

Verschraubung - WP-GA HF IP66 M25 BK - 3240927

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 046356 710343
GTIN	4046356710343
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	19,840 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	49 mm
Breite (a)	29,5 mm
Höhe (c)	50 mm
Durchmesser	29,5 mm
Außendurchmesser	21,2 mm
Kabeldurchmesser	21,2 mm ... 21,2 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
Schutzart	IP66

Allgemein

Verschraubung - WP-GA HF IP66 M25 BK - 3240927

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Bauform	gewinkelt
Ausführung	Außengewinde
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	ja
Anschluss gemäß Norm	UL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001178
ETIM 5.0	EC001178
ETIM 6.0	EC000441
ETIM 7.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	39121311

Verschraubung - WP-GA HF IP66 M25 BK - 3240927

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 19.0	39121311
UNSPSC 20.0	39121311
UNSPSC 21.0	39121311

Approbationen

Approbationen

Approbationen

LR / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Ex Approbationen

Approbationsdetails

LR		http://www.lr.org/en
----	---	---

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
---------------	---	---

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
------------------------	---	---

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A M25 - 3241085



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

Schutzschlauch

Verschraubung - WP-GA HF IP66 M25 BK - 3240927

Zubehör

Schutzschlauch - WP-PA HF 21,2 BK - 3240683



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig