

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 42,5 BK - 3240964

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schlauchhalter mit Deckel

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
Mindestbestellmenge	25 STK
GTIN	 4 046356 710725
GTIN	4046356710725
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23,430 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	23,430 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Bohrlochdurchmesser	6,5 mm
Durchmesser	42,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 42,5 BK - 3240964

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	UL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	23159090
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27439208
eCl@ss 8.0	27439208
eCl@ss 9.0	23159090

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000127
ETIM 5.0	EC001171
ETIM 6.0	EC001171
ETIM 7.0	EC000368

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411
UNSPSC 18.0	31162906
UNSPSC 19.0	31162906
UNSPSC 20.0	31162906
UNSPSC 21.0	31162906

Approbationen

Approbationen

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 42,5 BK - 3240964

Approbationen

Approbationen

UL Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Zubehör

Zubehör

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF 42,5 BK - 3241089



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig, 1 VPE = Rolle à 25 m

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 42,5 BK - 3240844



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig
