

Mutter - WP-CN PA M20 - 3241134

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Mutter, Höhe: 6 mm, Farbe: grau



Ihre Vorteile

- Die Gegenmuttern aus Polyamid werden zum Kontern von Schutzschlauchverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde verwendet.

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 046356 785402
GTIN	4046356785402
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,235 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,235 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Höhe (c)	6 mm
Schlüsselweite	26,00 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyamid glasfaserverstärkt

Environmental Product Compliance

Mutter - WP-CN PA M20 - 3241134

Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144424
eCl@ss 4.0	23110700
eCl@ss 4.1	23110700
eCl@ss 5.0	23110700
eCl@ss 5.1	23110700
eCl@ss 6.0	23110700
eCl@ss 7.0	23110701
eCl@ss 8.0	23110701
eCl@ss 9.0	27144424

ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000940
ETIM 7.0	EC000940

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	31161727
UNSPSC 18.0	31161716
UNSPSC 19.0	31161716
UNSPSC 20.0	31161716
UNSPSC 21.0	31161716