

Flachdichtung - WP-FS IP68 M20 - 3241162

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Flachdichtung, Höhe: 1,8 mm, Durchmesser: 29 mm, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- ✓ Die Flachdichtringe aus Perbunan dienen der Abdichtung der Schutzsschlauchverschraubungen auf unebenen Oberflächen.
- ✓ Es werden Schutzarten bis IP 68 erreicht.

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 046356 785686
GTIN	4046356785686
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,908 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,168 g
Zolltarifnummer	68159900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Höhe (c)	1,8 mm
Durchmesser	29 mm
Innendurchmesser (f)	20 mm
Materialstärke (g)	1,8 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 120 °C
Schutzart	IP68

Flachdichtung - WP-FS IP68 M20 - 3241162

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Perbunan

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27430319
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	21132000
eCl@ss 5.1	21132000
eCl@ss 6.0	21132000
eCl@ss 7.0	27439218
eCl@ss 8.0	27439218
eCl@ss 9.0	27430319

ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC001181
ETIM 6.0	EC001181
ETIM 7.0	EC001181

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39131608
UNSPSC 18.0	39131608
UNSPSC 19.0	39131608
UNSPSC 20.0	39131608
UNSPSC 21.0	39131608