

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Auflösung | 854 x 480 / WVGA |
| Helligkeit | 120 Lumen |
| Lebensdauer Lichtquelle | Bis zu 30.000 Betriebsstunden |
| Keystone | +/- 40° |
| Akkulaufzeit | 2 Stunden im Normalbetrieb |
| Konnektivität | HDMI mit HDCP 1.4, USB |
| Besonderheit | Auto-Keystone, JBL Lautsprecher |



120 Lumen

HELLIGKEIT

+/-40°

AUTO-KEystone

854 x 480

AUFLÖSUNG

2,4 Stunden

Akkulaufzeit

2 Watt JBL

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Genießen Sie mit dem ViewSonic M1 Mini mehr Spaß und Entertainment im Alltag! Dank kompaktem Design können Sie diesen Beamer im Taschenformat immer mit sich führen, wie Ihr Smartphone. Der integrierte Akku ermöglicht bis zu 2,4 Stunden Unterhaltung, wo immer Sie wollen. Mit der Auto Keystone Funktion und dem flexiblen Standfuß verwandeln Sie jede Oberfläche in Ihre Kinoleinwand. Wer es farbenfroh mag, kann zwischen verschiedenfarbigen Deckplatten* wählen.

*im Lieferumfang enthalten

Ansichten und Anschlüsse



Technische Daten

| SPEZIFIKATIONEN | |
|--------------------------------------|---|
| Projektionssystem | 0.2" WVGA |
| Native Auflösung | 854x480 |
| DMD-Typ | NA |
| Helligkeit | 50 ANSI Lumen |
| Helligkeit (LED-Lumen) | 120 LED Lumen |
| Kontrastverhältnis | 500:01:00 |
| Farben | 1.07 Mrd. |
| Lichtquellentyp | LED |
| Lebensdauer der Lichtquelle (Normal) | Bis zu 30000 Betriebsstunden |
| Lichtquelle | RGB LED |
| Linse | F=1.7, f=7.5mm |
| Projektionsversatz | 0+/-5% |
| Projektionsverhältnis | 1,2 |
| Optischer Zoom | Fix |
| Bildgröße | 24"-100" |
| Projektionsdistanz | 0.64m-2.66m (39" @1m) |
| Trapezkorrektur | +/- 40° (V) |
| Betriebsgeräusch (Normal) | 26dB |
| Betriebsgeräusch (Eco) | 25dB |
| Unterstützte Auflösungen | VGA(640 x 480) bis FullHD (1920 x 1080) |
| HDTV-Kompatibilität | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Horizontale Frequenz | 15h-135kHz |
| Vertikale Scanrate | 23-120Hz |
| EINGANG | |
| HDMI | 1x |
| USB | 1x (USB2.0 Reader, auch zum Laden anderer Geräte 5V / 1A) |
| Micro USB | 1x (DC in) |
| AUSGANG | |
| Lautsprecher | 2W Cube x 1 |
| SONSTIGES | |
| Versorgungsspannung | 5V/2A |
| Leistungsaufnahme | 10W / Standby : <0.5W |
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C |
| Karton | Fotodruck |
| Nettogewicht | 0.3Kg |
| Bruttogewicht | 0.64Kg |

| ABMESSUNGEN | |
|----------------------------------|---|
| Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß | 110 x 104 x 27mm |
| Abmessungen Karton | 213 x 143 x 60 mm |
| SPRACHEN | |
| OSD-Sprache | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages |
| Sprache des Benutzerhandbuchs | English, S-Chinese, T-Chinese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Ukrainian, Total 16 languages |
| LIEFERUMFANG | |
| M1 Mini | 1 |
| Fernsteuerung | 1 |
| Schnellstartanleitung | 1 |
| Deckplatten | 3 |
| USB auf Micro USB Kabel | 1 (1m) |
| FEATURES VIDEO | |
| Kino SuperColor++ | • |
| Empf. 709 | • |
| 3D Blu-ray | • |
| 3D-fähig | • |
| FEATURES AUDIO | |
| SonicExpert | • (JBL) |
| FEATURES INSTALLATION | |
| 360° Neigungswinkel-Projektion | • |
| Auto V Trapez | • |
| FEATURES KONNEKTIVITÄT | |
| USB-Lesegerät | • |
| FEATURES KOMFORT | |
| Schnelles Ausschalten | • |
| Versiegelte optische Einheit | • |
| GARANTIE | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Pick Up, Repair, Return [inkl. Lichtquelle] |
| EAN CODE | |
| EAN Code | 766907005639 |