

W 750-115 (603604000) Winkelschleifer

Bestell-Nr. 603604000

EAN 4061792153295



Abbildung stellvertretend



- Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Robuster Motor
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Technische Werte

KENNWERTE

Scheiben-Ø	115 mm
Nennaufnahmeleistung	750 W
Abgabeleistung	475 W
Leerlaufdrehzahl	11500 /min
Drehzahl bei Nennlast	7000 /min
Drehmoment	1.9 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	180 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.8 kg

Kabellänge	2.5 m
------------	-------

VIBRATION

Oberfläche schleifen	7.5 m/s ²
----------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s ²
----------------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	91 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
----------------------------	-----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- Zweilochmutter
- Zusatzhandgriff
- Zweilochschlüssel