

KERN HFB 600K200

L'alternative professionnelle jusqu'à 600 kg avec double affichage au dos



Unités de mesure: kg lb

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2,500 cm

Possibilité d'écran supplémentaire: non

Fonctions

Fonction Data Hold: oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 85 %

Humidité de l'air minimale: 0 %

Température ambiante minimale: 0 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

Alimentation en énergie

Batterie: 1x12V Type 23A

Bloc d'alimentation: Bloc d'alimentation externe

Bloc d'alimentation/adaptateur compris: CH EURO UK

Durée de fonction: 30 h

Durée de fonction: 20 h

Temps de charge: 14 h

Tension d'entrée: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation: 961-250

Certificat DAkkS: 963-130H

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Crochet peseur

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 255 x 435 x 205 mm

Livraison: 24 h

n/a: 2800

Poids brut: 3,200 kg

Poids net: 2,250 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 163 x 126 x 390 mm

Dimensions boîtier (LxPxH): 163 x 126 x 158,5 mm

Dimensions totales (LxPxH): 160 x 120 x 395 mm

Matériel carter: Plastique

Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 200 g

Linéarité: 400 g

Plage de tare: -600 kg

Poids de réglage recommandé: 600 kg (M3)

Portée [Max]: 600 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Précision (du [Max]): 0,200 %

Reproductibilité: 200 g

Résolution: 3000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: 2 s

KERN HFB 600K200



L'alternative professionnelle jusqu'à 600 kg avec double affichage au dos

Piktogramme

STANDARD



OPTION

