

KERN ECE50K-2N

Plana, móvil y sin complicaciones



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	50 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	20 g
Linealidad:	80 g
Peso recomendado para ajuste:	20 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	50 kg
Reproducibilidad:	20 g
Resolución:	2500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,100 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional - intern
Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Pila:	6x1.5 V AA
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	100 h

Servicio

Alineación en el lugar de instalación:	961-248
--	---------

Certificado DAkKS:	963-128
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	370 x 330 x 100 mm
Peso bruto:	2,500 kg
Peso neto:	1,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	320 x 300 x 60 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	320 x 260 x 60 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Superficie de pesaje (AxP):	320 x 260 mm

Piktogramme