

# KERN IFB6K-3SM



Balance à haute résolution en version lourde avec approbation d'homologation [M], désormais avec [Max] 600 kg



Résolution de comptage: 30000

## Fonctions

Fonction de comptage: oui

Fonction de mémoire de totalisation: oui

Pesage avec plage de tolérance: oui

Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Humidité de l'air minimale: 0 %

Température ambiante minimale: -10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

## Alimentation en énergie

Accu: Rchg. battery optional (factory)

Bloc d'alimentation: Bloc d'alimentation externe

Bloc d'alimentation/adaptateur compris: CH EURO UK US

Durée de fonction: 35 h

Durée de fonction: 8 h

Temps de charge: 12 h

Tension d'entrée: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

## Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Homologation: 965-228

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance d'industrie

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 500 x 330 x 230 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 6,170 kg

Poids net: 4,600 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min | 10 min

Lecture [d]: 1 g | 2 g

Linéarité: 1 g | 2 g

Load cell connection: 4-Leiter

Plage de tare: -6 kg

Poids de réglage recommandé: 6 kg (M1)

Portée [Max]: 3 kg | 6 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 1 g | 2 g

Résolution: 3 3.000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: 2 s

Unités de mesure: kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 5,200 cm

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: oui

Charge minimale [Min]: 20 g | 40 g

Classe d'homologation: III

Åchelon d'homologation [e]: 1 g | 2 g

Homologation en usine possible: oui

Periodic Verification for Italy: 969-112

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): 200 mg

Poids minimale par pièce au comptage (Normal): 2 g

# KERN IFB6K-3SM



Balance à haute résolution en version lourde avec approbation d'homologation [M], désormais avec [Max] 600 kg

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	250 x 160 x 58 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	230 x 230 x 110 mm
Dimensions totales (LxPxH):	230 x 230 x 360 mm
Hauteur de la colonne:	3,300 m
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	3 m
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	230 x 230 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

