

Ultralight H30R
Ref. 18631

Charge: INPUT: 5V === 250mA-350mA
Battery: Li-Polymer 3.7V 600mAh (2.22Wh)



Ultra leuchte, besonders helle wiederaufladbare Stirlinglampe mit 3 Watt LED. Verstellbares Kopfband (waschbar, fluoreszierend), schwenkbarer Leuchtkopf, abnehmbarer Befestigungsschutz, Tastensperre und Dimmfunktion. Ledt in 3,5h. Lade- und Batteriestandanzeige. Spritzwassergeschützt (IPX4), stofffest. Inkl. Mikro USB Kabel. **BG** Ultra lightweight, extra bright rechargeable headlight with 3 Watt LED. Adjustable head band (washable, fluorescent), swiveling head, detachable mounting clip, dimming and key lock function. Charges in 3.5 hours. Charging and low battery indicator. Water resistant (IPX4), shock-proof. Incl. Micro USB cable. **F** Lampe frontale rechargeable, ultra légère, extra lumineuse, avec LED 3 watts. Serre-tête ajustable (pour la lavage, fluorescent), tête pivotante, clip de montage détachable, fonction de gradation et verrouillage des touches. Charge en 35 heures. Indicateur de charge et de batterie faible. Résiste à l'eau (IPX4) et aux chocs. Inclut un câble micro USB. **FIN** Erittäin kevyt ja erittäin kirkas ladattava otsavalon jessa 3 wattin LED. Säädettävä otsasuojan (pestävää, fluoresoiva), valakauskulman säätö, irroitettava kiinnike, ohjainpainikkeen-mito. Latautus 3,5 tunnissa. Latautuksen ja paristo lopusta -merkintä. Vedenkestävä (IPX4) ja iskunkestävä. Sis. mikro-USB kaapeli. 1 Ultra leggera, torcia ricaricabile super brillante con LED da 3 Watt. Fascia per la testa regolabile (lavabile), test orientabile, fermaglio per montaggio scattabile, funzione oscuramento e blocco tasti. Si ricarica in 3,5 ore. Indicatore di carica e batteria scarica. Resistente all'acqua (IPX4) e agli urti. Incl. cavo micro USB. **E** Linternă frontală recargabilă ultralegeră și extraluminosă cu LED de 3 watți. Cămină ajustabilă (lavabilă, fluorescentă), cablul giratoriu, gâmbor demontabil, funcția de atenuare și blocarea. Cărcă în 3,5 horas. Indicator de încărcare și de baterie joasă. Rezistentă la apă (IPX4) și la șocuri. Include cablu micro-USB. **BG** Ултра леко, екстра ярко флуоресцентно с предпазвател със батерии с 3 ватова LED. Регизуирана лампа за глава (може да се мие, флуоресцентна), въртима се глава, свалчав секс мониторинг клипс, функция за регулиране и заключване. Зарядка за 35 часа. Индикатор за зареждане и изтощение батерии. Устойчиво на вода (IPX4), устойчиво на удари. Вкл. Микро USB кабел. **HU** Izminő lampaga, akár szénáza nagyszámú világítási s a mőködősön puenjienia i LED Zárulom od 3 W. Pielővődívka tarka nőszenő odo glave (periva, fluoreszcentna), zakretana glava, odvojnja priloziva priloziva klipsa za fiksiranje i zaključavanje tipke. Punjenje za 3,5 sata. S kontrolnim svjetlom upozorenja za punjenje i nisku razinu napunjenosti baterija. Otporna na vodu (IPX4) i udarce. S prilozimom mikro USB kabelom. **RB** MNE Ultra lake, izuzetno svetlo punivo svetlo za glavu sa LED sijalicom od 3 vata. Podvesna tarka za glavu (periva, fluorescentna), obrtna glava, odvojiva kopica za postavljanje, funkcija pripišivanja i blokade tastera. Puni se za 3,5 sata. Indikator za punjenje i niski nivo napunjenosti baterije. Vodootporni (IPX4), otporno na udarce. Uključ mikro USB kabl. **BH** Izuzetno lagana, punjiva svijetla širokog snopa svijetlosti s 3 W LED-om. Podvesna tarka za glavu (periva, fluorescentna), rotirajuća glava, odvojiva ugradbena kopica, funkcija zatamnjivanja i zaključavanja. Puni se za 3,5 sata. Indikator punjenja i ispraznilnosti baterije. Otporna na vodu (IPX4) i udarce. Uključ Mikro USB kabl. **CZ** Velmi lehká s extra širokým výměnitelným světlovětem s diodou 3 W. Nastavitelná a odnímatelná gumička na hlavu (omyvatelná, fluorescenční), otočná hlava, funkce stmívaní a blokadé tlačítek. Nabíje se za 35 hodin. Kontrolka nabíjení a nízkého stavu baterií. Vodoodbohá (IPX4), odolná proti úderům. VE. kabli mikro-USB. **EST** Ulukerge ja arsti heile 3-vattise LED-lampaga pealestatav, kohandatav peapael (pestav, fluorestserev), pööratav pea eemaldatav kiinnituskambler, hõmardus-funktsioon ja nappuluk. Laeb 3,5 tunniga. Ladamisid ja aku tühenemisest märgutuli. Veekindel (IPX4), põrutsustkindel. Komplektis mikro-USB-kaabel. **GR** Ελαφρύς ελαφρός, ιδιαίτερα φωτεινός επαναφορτιζόμενος φακός με LED 3 Watt. Ρυθμιζόμενος ιμάντας κεφαλής (πλέσιμο, φθορισμός), περιστρεφόμενη κεφαλή, αποσπώμενο κλιπ στερέωσης, λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού και κλειδώματος πλήκτρων σε 35 ώρες. Ενδείκτη φόρτισης και χαμηλής μπαταρίας. Ανεκτική στο νερό (IPX4) και στους κραδασμούς. Συμπέρασμα, καλώδιο μικρο-USB.

[illegible]

afetivă gumică la hâzu (omfyvalat, prescensc), otocnă hâzu, funcția tmieriaa a blokavonia tlaclidii. Nabije sa za 35 hodie. Kontrola nabijania a nizkeho stavu batērie. Vovedodnol (IP X4), odolnol nioz nārazu, vr. micro US kābla. **SLO** Izjemo lahka, izjemo svetla akumulatorska naglavna svetilka s 3-vatno LED-diodo. Prilagoditvjo naglavni trau (pralen, fluorescēnca), vrtljiva glava, smenljiva sponka za pritrditve, funkcija zatēpnatve in zaklepanja. Napojena za 35 hodie. Kontrola poljenja in stanja batērie. Odrpna na udar (IPX4) in udarce. Prilodni kabel Micro-USB. **TR3** Watt LED1 ultra hāfil, ekstra parikl garj edibilni kar kaba lambasi.

Ayarlanabilir kafa bantı (yıkalanabilir, floresan), çevrilebilir kafa, çıkarılabilir montaj mandalı, kısma ve tuş kilidi fonksiyonu. 3,5 saatte şarj olur. Şarj ve düşüş pil göstergesi. Suya (IPX4), darbeye dayanıklı. Micro USB kablolu dahil. Tüketiciler haklarına ait daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.varta-ag.com/tr-TR/
UA Надзвичайно
легкий, надскрайвий,
перезаряджуваний
налобний ліхтар зі
світлодіодом,
потужністю 3 Вт.
Регульований

ремінець для голови (виго-товлений з матеріалу, що можна прати, люмінесцентний), поворотна голів-ка, змінне кріплення, функція затемнення та

блокування. Час повного заряджання становить 3,5 години. Індикатор заряджання та низького рівня заряду. Водонепроникний (IPX4).



комп-
лекту входит
кабель Micro USB.



علوي قابل للضغط
(يمكن غسله، فلوري)،
برأس دوار وممشك
تثبيت قابل للفك
ووظيفة تعقيم وقفل
المفتاح يكتمل
الشحن في 3
ساعات ونصف.

مبين الشحن
وانخفاض شحنة
البطارية. مقاوم
للماء (IPX4)
ومضاد للصدمات.
يشتمل على كابل
USB ميكرو.



749 839
المستورد والموزع
الرئيسي بتونس:
سكاى للتوزيع 02
تهج الطاقه
الشرقية 1 تونس

İthalatçı Firması: İthalatçı Firması: İthalatçı Firması
Tic. Ltd. Şti. Tic. Ltd. Şti. Tic. Ltd. Şti.
Ofis No: 3 Ofis No: 3 Ofis No: 3

2035. منتج: فارثا
كنسيومر باطري
ج.م.ج.ه. & كو، 9
الفردي كراس
إل.المانجن. ألمانيا

сделано в Китае для ВАРТА
Баттериз ГмБХ & Ко.КгаА", Германия,
и ген. Альфред-Корн-Штр. 9

Merkez Mh. Seçkin
ane 34406, İstanbul.
50 50 40 760 829