



X Extreme robuste (3m Falltest), helle Strahlampfen! Hochleistungs-LED, zwei Leuchtstufen. Kopfbild mit Mittelband, Staub- und Wasserdicht (IP67), Stofldämpfend, gummierte Leuchtenköpfe und schwewenbare Leuchtenkörper. Designed for maximale Haltbarkeit. **STOJANG** Leuchtstagesgrat IK08 (IEC 62422), Risikogruppe 2 ACHTUNG: Die optische Strahlung dieses Produkts kann Ihre Augen gefährden. Nicht direkt in die Lampe blicken. Kann zur Schädigung Ihrer Augen führen. Produkt ist geprüft nach EN62471. **GB** Extremely robust (3m drop test), bright headlight with high performance LED. Two light levels. Head strap with middle strap. Shock absorbing rubber body and swiveling head. Water and dust proof (IP67). Designed for maximum durability. Impact resistance rating IK08 (IEC 62422). Risk Group 2 CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye. Product tested against rating EN62471. **F** Projecteur extrêmement robuste (test de chute de 3 m) et lumineux avec LED haute performance. Deux niveaux d'éclairage. Fixation frontale avec sangle centrale. Corps et tête pivotante en caoutchouc antichoc. Résistant à l'eau et à la poussière (IP67). Conçu pour une durabilité maximale. Degré de résistance aux impacts IK08 (IEC 62422). Groupe de risque 2 ATTENTION. Ce produit émet un rayonnement visible qui peut être dangereux. Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe de face. Peut être dangereux pour vos yeux. Produit testé contre EN62471.




















