



747 571
18761

<http://www.varta-consumer.com>



D Polaritäten (+/-) beachten. Batterien nicht aufladen, nicht öffnen, nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen. **GB** Insert correctly. Do not charge. Do not disassemble. Do not dispose of in fire. Do not short circuit. **F** Pile alcaline. Respecter les polarités (+/-). Ne pas rechargez. Ne pas ouvrir les piles. Ne pas jeter les piles au feu. Ne pas court-circuiter les piles. **I** Batterie alcaline. Rispettare la polarità (+/-). Non ricaricare. Non aprire. Non gettare nel fuoco. Non cortocircuitare. **E** Pila alcalina. Respetar la polaridad (+/-). No recargar. No abrir ni desmontar. No arrojar al fuego. No provocar cortocircuito. **BG** Алкални батерии. **HR SRB MNE BIH** Alkalne baterije. Pazite na polaritet (+/-). Ne punite. Ne otvarajte. Držite podalje od vatre. Ne izazivajte kratki spoj. **CZ** Alkalické baterie. Pozor na polaritu. Nenabijet. Neotvírat. Nevhazovat do ohně. Pozor na zkrat. **EST** Alkaalne patrei. Jälgida polaarsust (+/-). Mitte laadida. Mitte visata tulle. Ärge tekitage lühist. **GR** Αλκαλική μπαταρία. Τοποθετήστε τη σωστά. Μην φορτίζετε. Μην της αποσυνδρούονται. Μην της πέταστε στη φωτιά. Μην βροχουκλώνετε. **H** Nagy teljesítményű alkáli elem. Ügyeljen a polaritásra (+/-). Nem újratölthető. Ne nyissa szét. Ne dobja tüze. Ne zárja rövidre. **KZ** Сілтін гальваникалық элемент. Қарама-қарсылығын сақтаңыз (+/-). Қайта зарядтамаңыз. Ашпаңыз. Отқа тастамаңыз. **LV** Alkalina baterijas. levietojet ievērojot (+/-). Nelādēt. Neatvērt. Nemest uguni. Nesavienot pa tiešo. **LT** Šarminiai elementai. Žiūrėkite poliariskumą. Nekrauti. Nemesti i ugnį. Nedaryti trumpo jungimo. **N** Alkalisk batteri. Sett inn riktig (+/-). Må ikke lades opp. Må ikke åpnes. Må ikke kastes i åpen ild. Må ikke kortsluttes. **PL** Bateria alkaliczna. Wkładać poprawnie. Nie ładować. Nie otwierać. Nie wrzucać do ognia. Nie doprowadzać do zwarcia. **P** Pilha Alcalina. Respeite a polaridade (+/-), não recarregar, não abrir, não deitar no fogo, não provocar curto circuito. **RO** Baterie alcalina. Atentie la polaritate (+/-). Nu reincarcati. Nu dezasamblati. Nu aruncati in foc. Nu scurtcircuitati. **RUS** Щелочной гальванический элемент. Соблюдать полярность (+/-). Не перезаряжать. Не вскрывать. Не бросать в огонь. Не замыкать контакты. **SK** Alkalické batérie. Pozor na + a – pól. Nenabíjať. Neotvárať. Nehádzať do ohňa. Pozor na skrat. **SLO** Alkalne baterije. Pazite na pravilno polariteito (+/-). Ne polnit. Ne razstavljanji. Ne izpostavljajte ognju. Ne ustvari krakat stik. **TR** Alkalin pil. Uyarı. Pil kutuplarını doğru yerleştiriniz. Sarı etmeyiniz. Pillerin içini açmayın. Ateş atmayıniz. Kisa devre yapmayıniz. **UA** Лужний елемент живлення. Дотримуватись полярності. Не заряджати. Не розкривати. Не кидати у вогонь. Не замикати контакти.

AR فارتا الكالين، أدخل البطارية بشكل صحيح (-/+)، لا تقم بإعادة الشحن، لا تفتحها، لا تخلص من البطارية في النار، لا توصل من مدى قصیر.

D Batteriebetrieben mit 6xAA Batterien (nicht inklusive). **GB** Battery operated with 6xAA batteries (not included). **F** Alimentée par 6 piles AA (non fournies). **FIN** Toimii 6xAA -paristolla (ei vält sisälly). **I** Funzionamento con 6 batterie AA (escluse). **E** Funcionamiento a pilas (6 pilas AA no incluidas). **BG** Работи с батерии тип 6xAA (не са включени). **HR** Radi na 6 AAA baterija (nisu priložene). **SRB MNE** Radi na 6 x AAA baterija (nisu uključene). **BIH** Na baterije, potrebno šest AA baterija (nisu uključene). **CZ** Ovládání pomocí baterií 6× AA (nejsou součástí dodávky). **EST** Töötab kuue AA-patareiga (ei kuulu komplekti). **GR** Λειτουργία με 6 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται). **H** A működtetéshez 6 db AA elem szükséges (a csomag nem tartalmazza). **KZ** 6 AAA батареяларымен жұмыс істейді (жинақтын құрылымында болмайды). **LV** Darbināms ar 6 gab. AAA baterijām (nav iekļautas). **LT** Veikla maitinamas 6 x AA tipo baterijai (nepriredamos). **NL** Werk op 6 AA-batterijen (niet inbegrepen). **PL** Zasilanie 6 bateriami AA (nie należę do zestawu). **P** Trabalha com 6 pilhas AA (não incluídas). **RO** Acționată cu 6 baterii AA (nu sunt incluse în pachet). **RUS** Питание от 6 батареек типа AA (не входят в комплект). **S** Drives med 6 stycken AA-batterier (medföljer ej). **SK** Pracuje so 6 AA bateriami (nie sú súčasťou dodávky). **SLO** Izdelek deluje s 6 AAA baterijami (niso priložene). **TR** 6xAA pille çalışır (dahil değildir). Tüketiciler haklarına ait daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz www.varta-consumer.com/tr-TR/. **UA** Працює з батарейками типу 6xAA (не входять до комплекту).

AR عامل بست بطاريات AA (غير مضمونة).

D Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262). **GB** Impact resistance rating IK08 (IEC 62262). **F** Degre de résistance aux impacts IK08 (CEI 62262). **FIN** Iskunkestävysluokitus IK08 (IEC 62262). **I** Resistenza agli urti IK08 (IEC 62262). **E** Clasificación de resistencia a los impactos IK08 (IEC 62262). **BG** Клас на удароустойчивост IK08 (IEC 62262). **HR** Otpornost na udarce razine IK08 (IEC 62262). **SRB MNE** Klasa otpornosti na udare IK08 (IEC 62262). **BIH** Ocjena otpornosti na udarce IK08 (IEC 62262). **CZ** Třída odolnosti vůči mechanickému nárazu IK08 (IEC 62262). **EST** Lõögikindlus IK08 (IEC 62262). **GR** Αντοχή στις κρούσεις με αξιολόγηση IK08 (IEC 62262). **H** Ütessel szembeni ellenállás foka IK08 (IEC 62262). **KZ** Әсерге тәзімділік рейтінгі IK08 (ХЭК 62262). **LV** Triecienitzuribas rādītājs IK08 (IEC 62262). **LT** Atsparumo smūgumiems klasė IK08 (IEC 62262). **NL** Schokbestendigheidsniveau IK08 (IEC 62262). **PL** Klasa odporności na uderzenie IK08 (IEC 62262). **P** Classe de resistência ao impacto IK08 (IEC 62262). **RO** Indice de rezistență la impact IK08 (conform standardului IEC 62262). **RUS** Knacs ударопрочистивий клас IK08 (IEC 62262). **S** Stöttålighetsgrad IK08 (IEC 62262). **SK** Trieda odolnosti voči nárazu IK08 (IEC 62262). **SLO** Stopnja mehaničke vzdržljivosti IK08 (IEC 62262). **TR** Darbeye dayanıklılık derecesi IK08 (IEC 62262). Tüketiciler haklarına ait daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz www.varta-consumer.com/tr-TR/. **UA** Характеристики ударостійкості IK08 (IEC 62262). **AR** تقييم المقاومة للصدمات IK08 (طبقاً للمواصفة 62262).

