


Made in China • Fabriqué en RPC • Prodotto in RPC •
Fabricado en China • Произведено в КНР
Proizvedeno u Kini • Vyrobeno v Číně • Παράγεται
στην Κίνα • Származási ország: RPC • КХР-да
жасалган • Izgatavots Kín • Pagaminta Kinijoje
Gemaakt in China • Wyprodukowano w ChRL
Fabricado na China • Fabricat în RPC • Cădelano în
Kirgaze • Vyrobené v Číně • Cin 'de imal editlmıştır
Вироблено в КНР • تم انتاجه في الصين



7 years guarantee • 7 Jahre Garantie • Garantie de 7 ans • Garanzia di 7 anni • Garantía de 7 años • 7 години гаранция • Jamstvom od 7 godine • Garancija 7 godine • Garanciju na 7 godine • Záruka 7 roky • 7-aastane garantii • eууўոց 7 տւո • 7-én garancia • 7 жылдық кепілдік беріледі • 7 metų garantija • 7 gadu garantija • Garantietermijn van 7 jaar • 7 lata gwarancji • Garantía de 7

anos • Garanĵi de 7 ani • Гарантiя 7 лет • 7 lrs garanti • Záruka 7 rokov • 7 leta garancije • 7 yil
garantilidir • 7-pиcнoчнoе гaрaнтiе • ضمانت 7 سنوات

PET 1: Raccolta plastica /
PAP 21: Raccolta carta

Al Azul

Al Amarillo

Ei, karjais dangst! Su man šitais kardioidais (IPF5). Šešios teziadimės tik supe supe supe mums! Šiame kardioidais! Būr kūrė žinai kaptiv! tukturis ar spizleu IG galsmo. Diti galsmės režim. Džensnecaidgalsmės! Šis produktas užtikrina optiką galsmės, kas var būt baltas. Neskaitlietas T lin tvirtas (kritimo iš 4 aukšto teziad, ryškiai šviesiantis galsmės LEADS (IG 62262). Žirizmo suka (SPEJMS). Šis produktas gal skieisti pavojus! pake IP62471. NL lūstis ribavote (valstis 4 m, be laiders hanchsijmerper taidgalsmės NL IG08 (IG 62262). Rincogroz 2, 2 haarschuwung. Mogetkly šitai žvor net og. Produkt is gėtst velsvo IP62471. PL Bardoz slostis masykly! dydysnės galsma pozitym jasnės! IP62471. Na wode! ype (IPF5). Šis produktas užtikrina optiką galsmės, kas var būt baltas. Neskaitlietas P lantaro de feise brillante extremamente rubro (teste de gudo 4 m, m, m) ao impecto H08 (IG 62262). Grupo de risco 2 CUIDADO. Este produto emite. Poderá ser prejudicial para os olhos. Produto testado de acordo com a norma europeia em câmbio de 10 a 10 milímetros de 4 m, su lumini trăscurto, dotată cu

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr

FR Cet équipement et ses piles se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Business Centre, Oldham, Greater Manchester, OL8 2PF. Производители и экспортеры: BAPTA дуп-шпунг 9, 73479 Елангачи, Германия. Увозчик: DARA d.o.o. Kneza Viseslava 4, 88240 Нови Сад, СРБ. Производители и экспортеры: DTM COMPANY Doo, Vladimira Pucovica 6, 11879 Нови Београд, Србија. Изготовитель: ИТХАЛТИР Фирма ГмбХ & Ко.КГмА, Германия. 73479, Эльзэнганг, Альфред-Кун-Штр. 9, Италити Фирма ГмбХ & Ко.КГмА, Германия. 3, Меркез Мх. Секкин Ск. Кагдһане 34406, Истанбул, Тр. 0212 659 50 60. Производители и экспортеры: ГМХ & Ко.КГмА, Украина, Киев 04107, Ул. Полупекова 14а.

اختبار سقوط من ارتفاع 4 أمتار) منوه لبطاريات LED عالية الأداء مستويان من الإضاءة. مقاومة للماء والغبار (درجة الحماية IP54). تقييم المقاومة للصدات (مطابق للمواصفة IEC 62262). تسمية كيميائية محكمة المخاطر 2. هناك احتمال من انبعاث إشعاع ضوئي خطير من المنتج. لا تحاول التحديق كثيرا في لمبة التشغيل. فقد تمثل ضررا على العينين. تم اختبار المنتج وفقا ل EN62471



749 831

VARTA
Longlife Power
4x AA

749 831

7 years guarantee • 7 Jahre Garantie • Garantie de 7 ans • Garanzia di 7 anni • Garantia de 7 años • 7-годишная гарантия • Jamstvom od 7 godine • Garantia 7 godine • Garantiju na 7 godine • Záruka 7 rokov • 7-aastane garantii • ვუთქონი 7-წლიან • 7-ýv garancia • 7 жылдык кепилдик бериледи • 7 metų garantija • 7 gadu garantija • Garantietermijn van 7 jaar • 7 lata gwarancji • Garantia de 7 anos • Garantia de 7 ani • Гарантия 7 лет • 7 års garanti • Záruka 7 rokov • 7 leta garrancije • 7 yil garantilidir • 7-одинго годично • ضمانت 7-ساله

Producer, Produuttore, Proizvodac, Výrobca, Tootja, Gyártó, Өндүрүүчү, Ražotājs, Gamintojas, Producent, Изготовитель,
Výrobca, Proizvajalec, Üretici, Виробник, منتج, **VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,**
Alfred-Krupp-Str. 9 73479 Ellwangen Germany, www.varta-ag.com, info@varta-household.com

[illegible]